



RC 12-18 32W BT DAB+ mit Akku-Ladefunktion

- Leistungsstarkes DAB+ Baustellenradio mit sattem Sound und integrierter Ladefunktion für Akkupacks und Smartphones
- Ladefunktion für Akkupacks im Netzbetrieb und für mobile Endgeräte mit USB-C-Kabel oder kabelloses Induktionsladen
- SplitSound: für ein erweitertes Sound-Volumen kann der Lautsprecher eines zweiten Radios synchron zugeschaltet werden
- Viele Sender dank DAB+ Radioempfang, zusätzlich analoger UKW (FM) Empfang - jeweils 8 Speicherplätze
- Mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet
- AUX-IN zum Anschluss von kabelgebundenen Musikquellen
- Betrieb mit allen Metabo Schiebesitz-Akkupacks von 12 bis 18 Volt oder Netzbetrieb möglich
- Robustes Kunststoffgehäuse mit Schutzklasse IP 54 - spritzwassergeschützt, staubfest, stoßfest
- Stapel- und koppelbar auf jeder metaBOX, bis zu 40 kg können getragen werden
- Integrierter Flaschenöffner für den durstigen Radiohörer
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	600779850
EAN-Code	4061792250000
Akkuspannung	12 - 18 V
Max. Laufzeit pro Akkuladung	18 V / 2.0 Ah: 4 h / 18 V / 5.2 Ah: 10.5 h / 18 V / 10 Ah: 22 h
Radiofrequenz DAB+	174 - 240 MHz
Radiofrequenz FM	87.5 - 108 MHz
Gewicht ohne Akkupack	6.8 kg
Gewicht mit Akkupack	7.2 kg

Lieferumfang

USB-C Kabel, 2 Batterien (AAA) für Uhrzeit- und Senderspeicher, ohne Akkupack