



STB 18 LT 130 BL

- Die Vielseitige für Innenausbau und Montage: handliche Akku-Stichsäge mit starkem Brushless-Motor für schnelle, präzise Schnitte
- Beste Ergonomie in allen Arbeitspositionen und Softgrip-Oberfläche für perfektes Handling und sicheres Führen der Säge
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
- Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Effiziente Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Integriertes LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	601055850
EAN-Code	4061792258990
Art des Akkupacks	LiHD
Akkuspannung	18 V
Schnitttiefe Holz	130 mm
Schnitttiefe NE-Metall	35 mm
Schnitttiefe Stahlblech	10 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Hubzahl bei Leerlauf	3500 /min
Sägeblattthub	22 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg
Gewicht mit Akkupack	2 kg

Lieferumfang

Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, 2 Stichsägeblätter, Sechskantschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät