



## AS 36-18 L 30 PC-CC mit manueller Filterabreinigung und CordlessControl

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- CordlessControl: der Sauger startet/stoppt automatisch beim Ein-/Ausschalten des am Schlauch angeschlossenen Akku-Werkzeugs von Metabo oder anderen Marken
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
- Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Antistatik-Grundausrüstung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel
- Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz
- Einfacher Transport dank Schlauchhalterung und Depot für Rohre und Düsen
- Staub- und spritzwassergeschütztes Akkufach mit verschließbarer Klappe
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

Bestell-Nr.	602073850
EAN-Code	4061792230491
Akkuspannung	18 V
Luftleistung max.	3300 l/min
Unterdruck	140 hPa (mbar)
Filterfläche	3500 cm <sup>2</sup>
Behältervolumen	30 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Schlauchlänge	3.2 m
Gewicht ohne Akkupack	9.8 kg

### Lieferumfang

Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm, 3 Saugrohre aus Kunststoff, Vliesfilterbeutel, Saugdüse (120 mm breit), Bodendüse (300 mm breit), Fugendüse, Bürstendüse, Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm, Handgriff-Zwischenstück Quick Professional, ohne Akkupack, ohne Ladegerät