



## AS 36-18 M 30 PC-CC mit manueller Filterabreinigung und CordlessControl

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse M mit integrierter Filterabreinigung
- CordlessControl: der Sauger startet/stoppt automatisch beim Ein-/Ausschalten des am Schlauch angeschlossenen Akku-Werkzeugs von Metabo oder anderen Marken
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
- PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
- Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
- Antistatik-Grundausrüstung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel
- Mitgeliefertes Saugenzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz
- Einfacher Transport dank Schlauchhalterung und Depot für Rohre und Düsen
- Staub- und spritzwassergeschütztes Akkufach mit verschließbarer Klappe
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

Bestell-Nr.	602074850
EAN-Code	4061792230620

Akkuspannung	18 V
Luftleistung max.	3300 l/min
Unterdruck	140 hPa (mbar)
Filterfläche	3500 cm <sup>2</sup>
Behältervolumen	30 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Schlauchlänge	3.2 m
Gewicht ohne Akkupack	10.3 kg

### Lieferumfang

Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm, 3 Saugrohre (verchromt), PE-Entsorgungsbeutel, Vliesfilterbeutel, Saugdüse (120 mm breit), Bodendüse (360 mm breit), Fugendüse, Bürstendüse, Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm, Anschlussmuffe Quick Ø 40/45 mm, Handgriff-Zwischenstück Quick Premium, ohne Akkupack, ohne Ladegerät