



SM 18 LTX BL mit zwei Schleiftellern

- Handlicher Multischleifer mit dreieckiger und rechteckiger Schleifplatte zum vielseitigen Schleifen von Ecken, Kanten und kleinen Flächen
- Angenehme, flächennahe Führung auch über Kopf durch die niedrige Bauhöhe
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
- Schwingkreis 2,0 mm für höchste Oberflächenqualität bei guter Abtragsleistung
- Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Mit leicht entleerbarem Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Anschließbar an einen Allessauger mit der Anschlussmuffe 630798000
- Abnehmbarer Protektor schützt angrenzende Flächen und erhöht die Lebensdauer der Schleifplatte
- Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen

Bestell-Nr.	602089840
EAN-Code	4061792252509

Akkuspannung	18 V
Schleifplatte	100 x 150 mm
Leerlaufdrehzahl	4000 - 10000 /min
Schwingzahl bei Leerlauf	8000 - 20000 /min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.1 kg
Gewicht mit Akkupack	1.5 kg

Lieferumfang

Schleifplatte 100x150 mm mit Kletthaftung, Schleifplatte 80x133 mm mit Kletthaftung, Protektor 100x150 mm, Protektor 80x133 mm, 1 Haftscheibblatt P 120 Holz und Metall "professional" (100x150 mm), 1 Haftscheibblatt P 120 Holz und Metall "professional" (80x133 mm), Textil-Staubbeutel kompakt, Sechskantschlüssel, metaBOX 215, ohne Akkupack, ohne Ladegerät