



TBP 6200/8 Inox

- Leistungsstarke, schlanke Tiefbrunnenpumpe zum Fördern von bis zu 6.200 Liter Klarwasser pro Stunde aus Brunnen und Schächten
- Kraftvolles und leises Pumpenlaufwerk mit 8 Laufrädern für besonders hohe Förderleistung
- Schmale Bauform zum Einsatz in Bohrbrunnen ab Ø 100 mm (4")
- Robustes Edelstahlgehäuse und hochwertige Komponenten für extrem lange Lebensdauer
- Wartungsfreier Motor für effizienten, wirtschaftlichen Betrieb
- Überlastschutz: automatisches Abschalten bei drohender Überhitzung, nach Abkühlung startet die Pumpe von selbst
- Eingebautes Rückschlagventil verhindert das Trockenlaufen der Pumpe beim Abschalten - für kurze Anlaufzeit beim nächsten Start
- Integrierter Filter und hochwertige Gleitringdichtung für zuverlässige Funktion, auch im Dauerbetrieb
- Standfuß für sicheren Betrieb auf dem Grund, optional abnehmbar für den Betrieb im Bohrbrunnen
- Komfortable Installation dank praktischer Ösen am Pumpenkopf für das Ablasseil

Bestell-Nr.	61021700
EAN-Code	4061792254503
Nennaufnahmeleistung	1100 W
Max. Fördermenge	6200 l/h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Druck	5.5 bar
Max. Eintauchtiefe	19 m
Druckanschluss	1 1/4" Innengewinde
Pumpengehäuse	Edelstahl
Pumpendurchmesser	98 mm
Schutzart IP	IP X8
Anzahl der Laufräder	8
Abmessungen	124 x 124 x 816 mm
Gewicht	9.3 kg
Kabellänge	22 m

Lieferumfang

Standfuß, Ablasseil, Schraubendreher