



BS 18 L BL

- Kleinster Metabo 18-Volt-Bohrschrauber mit starker Brushless-Power für alle gängigen Bohr- und Schraubenanwendungen
- Extrem kurzer und leichter Bohrschrauber für angenehmes Handling auch über Kopf oder an Engstellen
- Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

| Bestell-Nr. | 613155850 |
|--------------------------|--------------------------|
| EAN-Code | 4061792246225 |
| Akkuspannung | 18 V |
| Max. Drehmoment weich | 28 Nm |
| Max. Drehmoment hart | 65 Nm |
| Einstellbares Drehmoment | 0.5 - 9 Nm |
| Bohr-Ø Stahl | 13 / 1/2 " |
| Bohr-Ø Weichholz | 40 / 1 9/16 " |
| Leerlaufdrehzahlen | 0 - 500 / 0 - 1700 / min |
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 0.9 kg |

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, ohne Akkupack, ohne Ladegerät