



## 10 HM-Wendeplatten Fase 45°, ISO DCMT 11 T 304

- Zum Entgraten von konturreichen Blechen
- Zum Anfasen von Rohren
- Zum Brechen und Abrunden von Bohr- und Stanzkante
- Geeignet für KFM 9-3 RF, KFM 18 LTX 3 RF

Bestell-Nr.  
EAN-Code

623560000  
4007430294852

geeignet für

KFM 9-3 RF / KFM  
18 LTX 3 RF