



Betonbohrer pro, hartmetallbestückt, 10,0 x 120 mm

- Hochwertiger, robuster Betonbohrer nach DIN 8039 mit Hartmetallplatte 130°, besonders hitzebeständig, sehr lange Lebensdauer, mit Spezial-Nut für raschen Bohrmehltransport
- Geeignet auch für leichte Bohrhämmer mit 3 Backen-Bohrfutter
- Geeignet zum Bohren in Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

| | |
|--------------------|----------------------|
| Bestell-Nr. | 627391000 |
| EAN-Code | 4007430069832 |
| Durchmesser | 10 mm |
| Gesamtlänge | 120 mm |
| Arbeitslänge | 70 mm |
| Verkaufseinheit | 1 |