



## Betonbohrer pro, hartmetallbestückt, 12,0 x 150 mm

- Hochwertiger, robuster Betonbohrer nach DIN 8039 mit Hartmetallplatte 130°, besonders hitzebeständig, sehr lange Lebensdauer, mit Spezial-Nut für raschen Bohrmehltransport
- Geeignet auch für leichte Bohrhämmer mit 3 Backen-Bohrfutter
- Geeignet zum Bohren in Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

Bestell-Nr.	627393000
EAN-Code	4007430069856

Durchmesser	12 mm
Gesamtlänge	150 mm
Arbeitslänge	90 mm
Verkaufseinheit	1