



Betonbohrer pro, hartmetallbestückt, 10,0 x 200 mm

- Hochwertiger, robuster Betonbohrer nach DIN 8039 mit Hartmetallplatte 130°, besonders hitzebeständig, sehr lange Lebensdauer, mit Spezial-Nut für raschen Bohrmehltransport
- Geeignet auch für leichte Bohrhämmer mit 3 Backen-Bohrfutter
- Geeignet zum Bohren in Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

Bestell-Nr.	627427000
EAN-Code	4007430069986

Durchmesser	10 mm
Gesamtlänge	200 mm
Arbeitslänge	135 mm
Verkaufseinheit	1