



Diamanttrennscheibe 115x1,3x22,23mm, "MUP", Metall/Universal "professional"

- Vakuum-gelötete Diamanttrennscheibe für nahezu alle Metallwerkstoffe; sehr flexibel einsetzbar auch in verschiedenen Materialien auf Grund des Vakuumlöt Verfahrens, wie z.B. Rohre, Profile, Kunststoffe,..
- Reduzierter Funkenflug, reduzierte Geruchs- und Staubbildung
- Extrem hohe Lebensdauer in Metall
- Konstante Schnitttiefe über die gesamte Lebensdauer

Bestell-Nr.	628547000
EAN-Code	4061792252912
Durchmesser x Bohrung	115 x 22.23 mm
Segmentabmessungen	1.3 x 1.5 mm
Segmentanzahl	8
Max. Drehzahl	13300 /min
Verkaufseinheit	1
Verpackung	SB-verpackt