



Diamanttrennscheibe 125x1,3x22,23mm, "MUP", Metall/Universal "professional"

- Vakuum-gelötete Diamanttrennscheibe für nahezu alle Metallwerkstoffe; sehr flexibel einsetzbar auch in verschiedenen Materialien auf Grund des Vakuumlötlöt Verfahrens, wie z.B. Rohre, Profile, Kunststoffe,..
- Reduzierter Funkenflug, reduzierte Geruchs- und Staubbildung
- Extrem hohe Lebensdauer in Metall
- Konstante Schnitttiefe über die gesamte Lebensdauer

Bestell-Nr.	628548000
EAN-Code	4061792252929
Durchmesser x Bohrung	125 x 22.23 mm
Segmentabmessungen	1.3 x 1.5 mm
Segmentanzahl	10
Max. Drehzahl	12200 /min
Verkaufseinheit	1
Verpackung	SB-verpackt