



## Diamanttrennscheibe 230x1,6x22,23mm, "MUP", Metall/Universal "professional"

- Vakuum-gelötete Diamanttrennscheibe für nahezu alle Metallwerkstoffe; sehr flexibel einsetzbar auch in verschiedenen Materialien auf Grund des Vakuumlöt Verfahrens, wie z.B. Rohre, Profile, Kunststoffe,..
- Reduzierter Funkenflug, reduzierte Geruchs- und Staubbildung
- Extrem hohe Lebensdauer in Metall
- Konstante Schnitttiefe über die gesamte Lebensdauer

Bestell-Nr.	628550000
EAN-Code	4061792252974
Durchmesser x Bohrung	230 x 22.23 mm
Segmentabmessungen	1.6 x 1.5 mm
Segmentanzahl	16
Max. Drehzahl	6600 /min
Verkaufseinheit	1
Verpackung	SB-verpackt