



Diamanttrennscheibe 125x22,23mm, "TP", Fliesen "professional"

- Leistungsstarke Diamanttrennscheibe mit geschlossenem Rand zum Trennen ohne Randausbrüche an Werkstücken mit hochwertigen Oberflächen mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit
- Schnelle und saubere Schnittergebnisse durch extra dünnes Stammblatt mit Stahlkernverstärkung und besonderer Schneidrandgeometrie
- Besonders geeignet für: Feinsteinzeug, Fliesen, Natursteinplatten
- Segmenthöhe 10 mm

Bestell-Nr.	628579000
EAN-Code	4061792174542

Durchmesser x Bohrung	125 x 22.23 mm
Segmentabmessungen	1.4 x 10 mm
Max. Drehzahl	12200 /min
Verkaufseinheit	1
Verpackung	Karton