



## Combo Set 2.8.3 18V BS 18 L BL + SSD 18 LT 200 BL

- Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL: Kompakter bürstenloser Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm
- Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL: Bürstenloser Bohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche

Bestell-Nr.  
EAN-Code

68519500  
4061792210585

### Lieferumfang

Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL, Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL, 1 Li-Power Akkupack (18 V/2,0 Ah), 1 Li-Power Akkupack (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 55, metaBOX 145 L

## Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL



Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment weich	25 Nm
Max. Drehmoment hart	60 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.5 - 5 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	32 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 1850 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.87 kg
Gewicht mit Akkupack	1.3 kg
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürstenloser Bohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche</li> <li>• Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich</li> <li>• Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar</li> <li>• Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: <a href="http://www.cordless-alliance-system.com">www.cordless-alliance-system.com</a></li> </ul>	

## Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL



Akkuspannung	18 V
Max. Schraubengröße	M16
Max. Leerlaufdrehzahl	3050 /min
Max. Schlagzahl	3750 /min
Max. Drehmoment	200 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	3
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht ohne Akkupack	1.17 kg
Gewicht mit Akkupack	1.57 kg
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm</li> <li>• Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz</li> <li>• Drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche</li> <li>• Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle</li> <li>• Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit</li> <li>• Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar</li> </ul>	