



Produktvorteile

POWER BLAST
TECHNOLOGY™

LONG-LASTING
BiMetal
BLADE TECHNOLOGY

BRAZED DIAMOND
CAST IRON CUTTING
LENOX
DIAMOND™
809006

LENOX DIAMOND™ SÄBELSÄGEBLÄTTER

HÄLT LÄNGER

Nickellegierte Diamantkörner erhalten die Schärfe, um weitersägen zu können, wenn die herkömmliche Hartmetallbestückung versagt.

SCHNEIDET 3 MAL SCHNELLER*

Geringere Blattdicke ermöglicht dünnere, schnellere Schnitte.

GERADE, SAUBERE SCHNITTE

Im Gegensatz zu den unhandlichen Kettenrohrabschneidern, die Rohre brechen, ausfransen und ungleichmäßige Schnitte hinterlassen, schneidet LENOX DIAMOND™ sauber. Eine dauerhafte Stütze aus chromlegiertem Stahl sorgt für zusätzliche Stabilität.

ANWENDUNG

Gusseisen, Abrasives Materialien, Fliesen & Grant



Artikel-Nr.	Min. Bestellmenge	Beschreibung	EAN-Code	UVP exkl. MwSt.
1766338	1 Blatt	Diamond 225x 19x 1,0mm	885363000740	26,49 €



LENOX *DIAMOND*™ SÄBELSÄGEBLÄTTER

Schneidet Guss. Schnell.

HÄLT LÄNGER

Nickellegierte Diamantkörner erhalten die Schärfe, um weitersägen zu können, wenn die herkömmliche Hartmetallbestückung versagt.

SCHNEIDET 3 MAL SCHNELLER*

Geringere Blattdicke ermöglicht dünnere, schnellere Schnitte.

GERADE, SAUBERE SCHNITTE

Im Gegensatz zu den unhandlichen Kettenrohrabschneidern, die Rohre brechen, ausfransen und ungleichmäßige Schnitte hinterlassen, schneidet LENOX *DIAMOND*™ sauber. Eine dauerhafte Stütze aus chromlegiertem Stahl sorgt für zusätzliche Stabilität.



*Geschwindigkeit wurde gemessen beim Schneiden eines 4-Zoll-Gussrohres bei maximaler Geschwindigkeit gegenüber dem führenden Konkurrenzmodell.

ART.-NR.	LÄNGE x BREITE x STÄRKE		EAN	MASTER-PAKET	BESTELLEIN-HEIT. = PAKET*	MIN. BESTELLMENGE BLÄTTER/PAKET	ANWENDUNG
	Zoll	mm					
10833800RDG	8 x 3/4 x .042	200 x 19 x 1,0	082472108330	90	1	1	Einseitige Angel
1766338	9 x 3/4 x 0,042	225 x 19 x 1,0	885363000740	90	1	1	Doppelseitige Angel 
1766356	11 x 3/4 x .042	275 x 19 x 1,0	885363000757	90	1	1	Doppelseitige Angel