



Produktvorteile



*Abbildung ähnlich

BI-METALL SPEED SLOT® Lochsägensätze MIT T3-TECHNOLOGIE™ Praktische Aufbewahrung für handwerksspezifische Anwendungen

ROBUST

Stabile Konstruktion hält Schäden durch Fallen und harter Umgebung stand.

SICHER

Schnappverschluss verriegelt das Set fest und sicher.

LANGLEBIG

Schnalle und Scharnierstifte aus Metall brechen und verschleifen nicht.

ANWENDUNG

Holz, Nageldurchsetztes Holz,
Nichteisen Metall, Kunst &
Verbundwerkstoffe, Metall, Edel Stahl,
Gipsfaser-Platten, Zementfaser-Platten



Artikel-Nr.	Min. Bestellmenge	Beschreibung	EAN-Code	UVP exkl. MwSt.
1768698	1 Satz	Lochsägen-Set 26-tlg. Bi-Metall	5706915078121	646,31 €



BI-METALL *SPEED SLOT*® Lochsängensätze MIT T3-TECHNOLOGIE™

**Praktische Aufbewahrung für handwerksspezifische
Anwendungen**

ROBUST

Stabile Konstruktion hält Schäden durch Fallen und harter Umgebung stand.

SICHER

Schnappverschluss verriegelt das Set fest und sicher.

LANGLEBIG

Schnalle und Scharnierstifte aus Metall brechen und verschleifen nicht.

