

Produktvorteile



LENOX METALMAX[™] TRENNSCHEIBEN

Bahnbrechende Diamanttechnologie für extreme Dauerhaftigkeit und maximale Arbeitsleistung

LANGLEBIGKEIT

Das Blatt kann 1000 oder mehr Schnitte ohne Scheibenwechsel durchführen. Hält 30 mal so lange wie dünn gebundene Trennscheiben*.

DURCHMESSERERHALT

Das Blatt ist diamantbesetzt, es wird also nicht kleiner. Für bessere Kontrolle, Reichweite und Präzision bleibt die Schnitttiefe während der gesamten Lebensdauer unverändert.

SICHERHEIT

Hat einen stärkeren Träger aus massivem Stahl, um eine Bruchgefahr weitestgehend auszuschließen.

WENIGER STAUBRESTE

LENOX METALMAX[™] arbeitet geruchs- und staubärmer, da sich die Scheibe nicht abnutzt wie gebundene Schleifmittel. Nur das geschnittene Material entwickelt sichtbare Funken.

ZAHLREICHE METALLE

Funktioniert in einer Vielzahl von Materialien wie etwa Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nichteisenmetalle.

* Durchschnittliche Leistung der MetalMax[™] gegenüber einer 115 x 1 mm Trennscheibe mit gebundenem Aluminiumoxid-Schleifmittel in 25 mm Rohr aus Kohlenstoffstahl

Artikel-Nr.	Anwendung	EAN-Code	UVP exkl. MwSt.	PG
2030870	230x2,1mm / Für Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nichteisenmetalle	5706915308709	51,17 €	IX