



Produktvorteile

POWER BLAST
TECHNOLOGY™



STANDARD BI-METALL- SÄBELSÄGERBLÄTTER

T2™ TECHNOLOGIE

Zahndesign bietet 2x höhere Lebensdauer gegenüber Vorgängermodell.

OPTIMIERTE SÄGEBLATTGEOMETRIE

Jedes Sägeblatt verfügt über eine einzigartige Konfiguration mit aggressivem Aufnahmeschaftwinkel und konischer Sägeblattform für schwer zugängliche Stellen.

HERAUSRAGENDE LEISTUNG

Spezielles Design minimiert Reibung und Wärmestau beim Schneiden der vielfältigsten Metallwerkstoffe.

ANWENDUNG

Holz, Kunststoff & Verbundwerkstoffe,
Mitteldickes Metall, Trockenbau / Gips



Artikel-Nr.	Min. Bestellmenge	Beschreibung	EAN-Code	UVP exkl. MwSt.
148216J6R	1 Blatt	BIM Standard 152x 19x 0,9mm 6ZPZ	082472148213	8,35 €
20562610R	5 Blätter	BIM Standard 152x 19x 0,9mm 10ZPZ	082472205626	21,85 €
20493B610R	25 Blätter	BIM Standard 152x 19x 1,3mm 10ZPZ	082472204933	101,00 €
20580810R	5 Blätter	BIM Standard 203x 19x 1,3mm 10ZPZ	082472205800	28,48 €
20590B810R	25 Blätter	BIM Standard 203x 19x 1,3mm 10ZPZ	082472205909	132,82 €

	ART.-NR.	ZPZ	LÄNGE x BREITE x STÄRKE		EAN	MASTER-PAKET	BESTELL-EINHEIT. = PAKET®	MIN. BESTELLMENGE BLÄTTER/PAKET	ANWENDUNG
			Zoll	mm					
SCHNEIDEN VON HOLZ	20575634R	4	6 x 3/4 x .050	152 x 19 x 1,3	82472205756	500	1	5	
	20570636RP	6	6 x 3/4 x .050	152 x 19 x 1,3	82472205701	500	1	5	
	20560606R	6	6 x 3/4 x .035	152 x 19 x 0,9	82472205602	500	1	5	
	20556676RC	6	6 x 7/16 x .050	152 x 11 x 1,3	82472205565	500	1	5	
	20572656R	6	6 x 3/4 x .050	152 x 19 x 1,3	82472205725	500	1	5	
	20530B656R	6	6 x 3/4 x .050	152 x 19 x 1,3	82472205305	500	1	25	
	20582956R	6	9 x 3/4 x .050	229 x 19 x 1,3	82472205824	250	1	5	
	20558B956R	6	9 x 3/4 x .050	229 x 19 x 1,3	82472205589	250	1	25	
	20585156R	6	12 x 3/4 x .050	305 x 19 x 1,3	82472205855	250	1	5	
UNIVERSAL	148216J6R	6	6 x 3/4 .050	152 x 19 x 0,9	82472148213	90	1	1	
	20562610R	10	6 x 3/4 x .035	152 x 19 x 0,9	82472205626	500	1	5	
	20493B610R	10	6 x 3/4 x .035	152 x 19 x 0,9	82472204933	500	1	25	
	20580810R	10	8 x 3/4 x 0,050	203 x 19 x 1,3	82472205800	250	1	5	
	20590B810R	10	8 x 3/4 x 0,050	203 x 19 x 1,3	82472205909	250	1	25	
	1769340	10/14	6 x 3/4 x .035	152 x 19 x 0,9	885363001846	500	1	5	
	1769341	10/14	8 x 3/4 x .035	203 x 19 x 0,9	885363001853	250	1	5	
	20592650R	10/14	6 x 3/4 x .050	152 x 19 x 1,3	82472205923	240	1	2	
	20374650R5	10/14	6 x 3/4 x .050	152 x 19 x 1,3	82472203745	500	1	5	
	20577850R	10/14	8 x 3/4 x 0,050	203 x 19 x 1,3	82472205770	250	1	5	
	20515B650R	10/14	6 x 3/4 x .050	152 x 19 x 1,3	82472205152	500	1	25	
	20583110R	10/14	12 x 3/4 x .050	305 x 19 x 1,3	82472205831	250	1	5	
	20491B110R	10/14	12 x 3/4 x .050	305 x 19 x 1,3	82472204919	250	1	25	