



Produktvorteile

VARI-BITTM STUFENBOHRER Für schnelle, saubere, runde Löcher



STUFENWEISE EXAKTE, GRATFREIE LÖCHER

Patentierter Doppel-Spannut schneidet schnell saubere, runde Löcher.

KEIN ANKÖRNEN ERFORDERLICH

Splitpoint-Konstruktion für ein schnelles Arbeiten ohne „Wandern“.

LANGE WERKZEUG-LEBENSDAUER

Dampfoxidierte Beschichtung für längere Haltbarkeit. Verbesserte Spiralnut für schnelle Spanabführung. Anwendung von LENOX PROTOOL LUBE® empfohlen für längere Werkzeug-Lebensdauer.

ANWENDUNG

Metall

Artikel-Nr.	Min. Bestellmenge	Beschreibung	EAN-Code	UVP exkl. MwSt.
30882VB2	1 Blatt	Stufenbohrer Vari-Bit 12,5-25mm	082472308822	81,42 €

VARI-BIT™ STUFENBOHRER

Für schnelle, saubere, runde Löcher

STUFENWEISE EXAKTE, GRATFREIE LÖCHER

Patentierte Doppel-Spannut schneidet schnell saubere, runde Löcher.

KEIN ANKÖRNEN ERFORDERLICH

Splitpoint-Konstruktion für ein schnelles Arbeiten ohne „Wandern“.

LANGE WERKZEUG-LEBENSDAUER

Dampfoxidierte Beschichtung für längere Haltbarkeit. Verbesserte Spiralnute für schnelle Spanabführung. Anwendung von LENOX PROTOOL LUBE® empfohlen für längere Werkzeug-Lebensdauer.



VARI-BIT™ STUFENBOHRER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	BOHRFUTTERGRÖSSE	EAN	ORIGINAL-PACKUNG	MIN. BESTELLMNG.
30882VB2	VB2 9 Stufen 12,5, 14, 16, 17,5, 19, 20,5, 22, 23,5, 25 mm	3/8" (9,5 mm)	082472308822	50	1
30883VB3	VB3 9 Stufen 6, 8, 9,5, 11, 12,5, 14, 16, 17,5, 19 mm	3/8" (9,5 mm)	082472308839	50	1
30912VB12	VB12 5 Stufen 22, 28,5, 31, 32, 35 mm	3/8" (9,5 mm)	082472309126	40	1



30960MVB412



30961MVB1424



30962MVB618



30963MVB2034



30964MVB528PG



30882VB2



30883VB3



30912VB12