



Produktvorteile

VARI-BIT™ STUFENBOHRER, METRISCH

**Für schnelle, saubere, runde
Löcher**



STUFENWEISE EXAKTE, GRATFREIE LÖCHER

Patentierter Doppel-Spannut schneidet schnell saubere, runde Löcher.

KEIN ANKÖRNEN ERFORDERLICH

Splitpoint-Konstruktion für ein schnelles Arbeiten ohne „Wandern“.

LANGE WERKZEUG-LEBENSDAUER

Dampfoxidierte Beschichtung für längere Haltbarkeit. Verbesserte Spiralnut für schnelle Spanabführung. Anwendung von LENOX PROTOOL LUBE® empfohlen für längere Werkzeug-Lebensdauer.

ANWENDUNG

Metall

Artikel-Nr.	Min. Bestellmenge	Beschreibung	EAN-Code	UVP exkl. MwSt.
30964MVB528PG	1 Blatt	Stufenbohrer Vari-Bit metrisch 5-28,3mm	082472309645	125,73 €





VARI-BIT™ STUFENBOHRER

Für schnelle, saubere, runde Löcher

STUFENWEISE EXAKTE, GRATFREIE LÖCHER

Patentierte Doppel-Spannut schneidet schnell saubere, runde Löcher.

KEIN ANKÖRNEN ERFORDERLICH

Splitpoint-Konstruktion für ein schnelles Arbeiten ohne „Wandern“.

LANGE WERKZEUG-LEBENSDAUER

Dampfoxidierete Beschichtung für längere Haltbarkeit. Verbesserte Spiralnut für schnelle Spanabführung. Anwendung von LENOX *PROTOOL LUBE*® empfohlen für längere Werkzeug-Lebensdauer.



VARI-BIT™ STUFENBOHRER, METRISCH

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	BOHRFÜTTER-GRÖSSE	EAN	ORIGINAL-PACKUNG	MIN. BESTELLMNG.
30960MVB412	MVB412 9 Stufen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm	1/4" (6,35 mm)	082472309607	50	1
30961MVB1424	MVB1424 7 Stufen 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 mm	3/8" (9,5 mm)	082472309614	50	1
30962MVB618	MVB618 7 Stufen 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm	3/8" (9,5 mm)	082472309621	50	1
30963MVB2034	MVB2034 8 Stufen 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 mm	3/8" (9,5 mm)	082472309638	40	1
30964MVB528PG	MVB528PG 10 Stufen 5, 7,5, 10, 12,5, 15,2, 18,6, 20,4, 22,5, 25,5, 28,3 mm	3/8" (9,5 mm)	082472309645	50	1

