

GEDORE

WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Schlauchklemmzangen mit Feststellhebel



KL-0121-22
KL-0121-23
KL-0121-24



6d091035.docx

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen

Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-Mail: info@gedore-automotive.com
Internet: www.gedore-automotive.com

KL-0121-22



KL-0121-23



KL-0121-24



Schlauchklemmzangen mit Feststellhebel

Universell passend, z.B. für Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, MAN, Mercedes, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo, etc.

Anwendungsbereich

Zum Wechseln von Kraftstoff-, Öl-, Kühl- und Heizwasserschläuchen, die nicht durch Schneckengewindeschellen, sondern durch wiederverwendbare, selbstspannende Federbandschellen gesichert sind. Durch die besondere Konstruktion wird die Federbandschelle sicher gehalten.

Folgende Federbandschellen können mit den Schlauchklemmzangen geöffnet werden: Norma, ABA (AWAB), MIKALOR, MUBEA von Ø 18 - 53 mm.

KL-0121-22 - Schlauchklemmzange gerade

Federbandschellen-Ø: 18 - 53 mm
Länge: 273 mm
Gewicht: 390 g

Ersatzteil: KL-0121-2201 - Einsätze, Satz mit O-Ring

KL-0121-23 - Schlauchklemmzange abgewinkelt 110°

Federbandschellen-Ø: 18 - 53 mm
Länge: 285 mm
Schenkel-Winkel: 110°
Gewicht: 425 g

Ersatzteil: KL-0121-2301 - Einsätze, Satz mit Mutter

KL-0121-24 - Schlauchklemmzange abgewinkelt 90°

Federbandschellen-Ø: 18 - 53 mm
Länge: 225 mm
Schenkel-Winkel: 90°
Gewicht: 403 g

Vorschriften und Hinweise

- Arbeiten an Fahrzeugen nur durch Fachpersonal unter Beachtung der Hinweise und Sicherheitsvorschriften des Fahrzeugherstellers durchführen!
- Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Daten.