



Tellerbürste Ø 130 mm, mit M 14-Gewinde, Körnung P 60, Siliziumcarbid

- SiC-Schleifborsten, gewellt, Ø 1,27 mm. Zum Bearbeiten, Entgraten, Schleifen und Strukturieren von Oberflächen. Geeignet für Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Holz, Kunststoffe. Besatzhöhe: 50 mm; Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 19 m/s; Empfohlene Drehzahl: 1.200-1.900 min⁻¹

Bestell-Nr.	623741000
EAN-Code	4007430228123

Durchmesser	130 mm
Körnung	P 60
Verkaufseinheit	1