



## Betonbohrer pro, hartmetallbestückt, 4,0 x 85 mm

- Hochwertiger, robuster Betonbohrer nach DIN 8039 mit Hartmetallplatte 130°, besonders hitzebeständig, sehr lange Lebensdauer, mit Spezial-Nut für raschen Bohrmehltransport
- Geeignet auch für leichte Bohrhämmer mit 3 Backen-Bohrfutter
- Geeignet zum Bohren in Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

Bestell-Nr.	627224000
EAN-Code	4007430069757

Durchmesser	4 mm
Gesamtlänge	85 mm
Arbeitslänge	50 mm
Verkaufseinheit	1