



Combo Set 3.1 SB 18 LT BL + W 18 L 9-125 Quick + KH 18 LTX 24

- Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL: Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.
- Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick: Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz.
- Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24: Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln.

Bestell-Nr.
EAN-Code

685212000
4061792224650

Lieferumfang

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL, Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick, Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24, 3 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 55, Werkzeugtasche (groß)

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL



Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment weich	34 Nm
Max. Drehmoment hart	75 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.7 - 8 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	13 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	38 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 0 - 2100 /min
Max. Schlagzahl	31950 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.2 kg
Gewicht mit Akkupack	1.6 kg
• Starker Allrounder: handlicher Schlagbohrschrauber mit Brushless-Power für anspruchsvolle Bohr- und Schraubenwendungen • Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit • Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich • Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com	

Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick



Akkuspannung	18 V
Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe	34 / 1.339 "
Leerlaufdrehzahl	8500 /min
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	191 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.6 kg
Gewicht mit Akkupack	2.3 kg
• Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz • Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar • Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz • Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com	

Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24



Akkuspannung	18 V
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2.1 J
Max. Schlagzahl	5200 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen	68 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	30 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1400 /min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akkupack	2.6 kg
• Akku-Hammer mit SDS-plus-Aufnahme zum kraftvollen Hammerbohren und Meißeln - jederzeit und überall • Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen • Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren • Sicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten • Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen • LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle • Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus (Zubehör) • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com	