

T 10/1 ADV HEPA

Der kompakt, ergonomisch, kippstabil und robust konstruierte Trockensauger T 10/1 Adv HEPA überzeugt mit geringem Arbeitsgeräusch, hochwirksamem HEPA -14-Filter und Servicefreundlichkeit.



Bestell-Nr.

1.527-419.0

- Hochwirksamer HEPA-14-Filter
- Steckbares Netzkabel
- Extra starker Permanent-Hauptfilterkorb

Technische Daten

EAN-Code		4054278805726
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22
Luftmenge	l/s	43
Nennleistung	W	700
Behälterinhalt	l	10
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	12
Schalldruckpegel	dB(A)	57
Gewicht ohne Zubehör	kg	6,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	9,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	355 × 310 × 410

Ausstattung

Saugschlauch	m	2 / mit Krümmer
Saugrohr	Stück × m	2 × 0,5 / Metall
Motorschutzfilter	Stück	1
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Kombi-Bodendüse		■
Antistatiksystem		■
Behältermaterial		Kunststoff
HEPA Filter		HEPA 14-Filter
Steckbares Netzkabel		Standard
Permanent-Filterkorb		Vlies

■ im Lieferumfang enthalten.



Hochwirksamer HEPA-14-Filter

- Für höchste Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen.
- Hoher Filtrations- und Abscheidegrad von 99,995 % hält kleinste Partikel zurück.
- Zertifiziert nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019.



Hohe Servicefreundlichkeit

- Einfachster Wechsel des steckbaren Netzkabels auch ohne Vorkenntnisse.
- Reduziert Zeitaufwand und Servicekosten.



Langlebiges, robustes Gerätedesign

- Lange Lebensdauer sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit.
- Einfach und komfortabel zu transportieren und aufzubewahren.
- Der robuste Bumper schützt das Gerät vor Stößen und Schlägen.

ZUBEHÖR VON T 10/1 ADV HEPA 1.527-419.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER T / NT			
Hauptfilterkörbe			
Permanent-Hauptfilterkorb, T 10/1	1	2.889-292.0	Hauptfilterkorb, speziell zur Verwendung mit HEPA-14-Filter (Bestell-Nr. 2.889-293.0).
HEPA Filter			
HEPA-14-Filter für T 10/1 und T 11/1	2	2.889-293.0	Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.
Set HEPA-14 für T 10/1	3	2.889-294.0	Filterset HEPA: bestehend aus HEPA-H14-Filter (2.889-293.0) und zugehörigem Hauptfilterkorb.
Abluftfilter			
Filter Schaum, 3 x , BV 5/1, T 7, T 10, T 12, T 15	4	4.414-015.0	Effizienter Abluftfilter aus PES-Vliesmaterial (Filterschaum) im Format 128 x 97 mm. Packungsinhalt: 3 Stück.
KRÜMMER			
Krümmen, Kunststoff			
Krümmen mit Falschlufschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	5	2.889-148.0	Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehöreseitig mit Konusanschluss ausgestattet.
SAUGDÜSEN			
Kombidüsen, trocken			
Kombidüse, DN 35, 280 mm	6	2.889-129.0	Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.
Parkettdüse, DN 35, 360 mm	7	2.889-196.0	Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.
Parkettdüse, DN 35, 300 mm	8	2.889-197.0	
Bodendüsen			
Bodendüse Trockensauger DN 35, Breite 290 mm	9	2.889-360.0	Hochwertige und vielseitig einsetzbare Bodendüse in DN 35. Mit praktischem Parkhaken zur Reinigung von Textil- und Hartböden mit Trockensaugern von Kärcher. Breite: 290 mm.
Fugendüsen			
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 210 mm	10	2.889-130.0	Fugendüse aus Kunststoff.
Polsterdüsen			
Polsterdüse DN 35	11	6.905-998.0	Polsterdüse aus Kunststoff in DN 35.
Turbodüsen			
Turbo Polsterdüse DN35/32	12	2.860-113.0	Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.
Turbo Bodendüse	13	2.860-114.0	Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.
SAUGROHRE			
Saugrohre, Metall			
Saugrohr, DN 35, Länge 505 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	14	6.902-074.0	Saugrohr aus verchromtem Stahl für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher, DN 35 und Länge 505 mm.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON T 10/1 ADV HEPA 1.527-419.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGSCHLÄUCHE			
Saugschläuche mit Clipselement 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaupjahr 2017)			
Saugschlauch, T, DN35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Klickverschluss	15	2.889-133.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher. <input checked="" type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	16	2.889-343.0	Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Schlauchverbindung			
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	17	6.902-077.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlussstücke. Geeignet für DN 32 oder DN 35. <input type="checkbox"/>
DÜSENSETS			
Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35	18	2.860-116.0	Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Saugpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35. <input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR NT			
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	19	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35. <input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER			
Reparaturset DN 35 Trockensauger	20	2.639-329.0	Reparaturset für Trockensauger-Zubehöre in DN 35. Das Set enthält jeweils einen Gewinde- und Spanning, eine Verbindungsmuffe sowie eine Dichtung. <input type="checkbox"/>
FILTERTÜTEN			
Vliesfiltertüten			
Vliesfiltertüten, 10 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	21	6.904-315.0	Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Verglichen mit Papierfiltertüten bietet der Vliesaufbau ein 2- bis 3-mal höheres Füllvolumen. Standard für T 10/1 und T 12/1. <input type="checkbox"/>
Vliesfiltertüten, 200 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	22	6.904-321.0	Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, Großverbrauchereinheit. <input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten			
Papierfiltertüten, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	23	6.904-333.0	10 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) für den Einsatz in allen gewerblichen Trockensaugern (z. B. T 7/1 und T 10/1). <input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten, 300 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	24	6.904-337.0	Für Großverbraucher: Die 300 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) eignen sich als optionales Zubehör für alle Versionen der gewerblichen Trockensauger T 7/1 und T 10/1. <input type="checkbox"/>
VERBINDUNGSMUFFEN			
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)			
Erweiterungsstück	25	6.902-083.0	Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger. <input type="checkbox"/>
Reduziermuffen			
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	26	6.902-072.0	Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern. <input type="checkbox"/>
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen			
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	27	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.