

## Produktinformation

**82 02 250**

### KNIPEX TwinGrip

Front- und Seitengreifzange



- Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben
- Einzigartige Kombination: Frontgreif- und Seitengreif-Funktion, durchgestecktes Gelenk, Druckknopfverstellung
- Bissiges Frontgreifmaul mit robusten Zähnen und hoher Übersetzung an der Maulspitze
- Greift kraftvoll auch große, sehr fest- und tiefsitzende Bauteile mit SW 5 - 27 mm
- Mit Comfort-Griffen: aus drei ergonomischen Komponenten für optimierte Handhabung und mit zwei KNIPEXtend-Schnittstellen für Erweiterungen
- Sehr schlanke und kompakte Zange: filigranes Arbeiten auch in beengten Bauräumen, mit schlanker Drehzone für schnelles Schrauben
- Große Front- und Seitengreif-Kapazitäten: für Durchmesser und Schlüsselweiten 5 – 27 mm
- Zuverlässiges, frontales Greifen flacher Werkstücke bis 10 mm durch Dreipunkt-Anlage
- Siebenfach verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung für präzises Anpassen der Greifweite
- Klemmschutz mindert das Risiko gequetschter Finger
- Langlebig und belastbar durch robustes, durchgestecktes Zangengelenk

#### Allgemein

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Artikel-Nr.        | 82 02 250           |
| EAN                | 4003773089384       |
| Zange              | grau atramentiert   |
| Kopf               | poliert             |
| Griffe             | mit Comfort-Griffen |
| Gewicht            | 393 g               |
| Abmessungen        | 257 x 50 x 21 mm    |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC  |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden    |

#### Technische Attribute

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Einstellpositionen                           | 7                   |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser)            | Ø 1/16 – 13/64 Zoll |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser)            | Ø 5 – 27 mm         |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)   | 5 – 27 mm           |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll) | 13/64 – 1/16 Zoll   |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

