

Produktinformation

97 52 42

KNIPEX PreciForce®

Crimpzange für MC4-/MC4 EVO 2-Steckverbinder

- Für MC4-/MC4 EVO 2-Verbinder
- Zur Installation von PV-Anlagen mit MC4- und MC4 EVO 2-Verbindern
- Mit verbesserter Crimp-Geometrie für sehr gute Leitfähigkeit
- Für Installationen auf Wohn- und Industriegebäuden oder an Inselanlagen, auch Wohnmobilen
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Hohe Crimpkraft durch effiziente Hebelübersetzung
- Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe
- Crimpeinsatz ist nicht wechselbar



Allgemein

Artikel-Nr.	97 52 42
EAN	4003773092117
Zange	brüniert
Kopf	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	488 g
Abmessungen	220 x 63 x 23 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute



Kapazität Quadratmillimeter	4,0 — 6,0 mm ²
-----------------------------	---------------------------

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten





