



CG 7-115

Compact-Winkelschleifer Ø 115 mm

Handlicher 760 W Compact-Winkelschleifer für leichte Schleif- und Trennanwendungen.

Bestellnummer: 7 225 02 60 00 0

FEIN Vorteile

- › Perfekte Ergonomie durch seitlichen Schiebeschalter und geringes Umgreifmaß.
- › Ermüdungsarmes Arbeiten durch geringes Gewicht.
- › In 90° Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer sowie sehr guter Zugänglichkeit an engen Stellen.
- › Mehr Sicherheit durch integrierten Wiederanlaufschutz.

Lieferumfang

- ✓ 1 Trennschutzhaube
- ✓ 1 Paar Flansche
- ✓ 1 Zusatz-Handgriff
- ✓ 1 Schlüssel

Ausstattung

- ✓ Wiederanlaufschutz

Anwendung

Schruppen



Entgraten



Trennen



★ geeignet

★★ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	760 W
Leistungsabgabe	420 W
Leerlaufdrehzahl	12 500 min ⁻¹
Schleifscheibe Ø	115 mm
Elast. Schleifteller Ø	115 mm
Flansche	M 14
Kabel mit Stecker	2,5 m
Gewicht nach EPTA	1,70 kg

VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	91 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	102 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB
Schallpeakwert LpCpeak	105 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	3 dB
Vibrationswert 1 ahv 3-Weg	6,5 m/s ²
Vibrationswert 2 ahv 3-Weg	3,5 m/s ²
Messunsicherheit des Messwertes Ka	2,0 m/s ²

Anwendungsbeispiele

