





**4. OPIS IZDELKA**  
Brezšivno pletene delovne rokavice za zaščito pred vrezi z ojačanim pregibom palca za na-
tancila in univerzalne delovne vrezo. S preveliko iz PU nitrine pne. Pod-
loga HPPE. Tehnologija pletenja 18 Gauge. Stopnja zaščite pred vrezi D za zaščito pri veliki ne-
varnosti vrezo. Zmogljivostna stopnja 4X43D v skladu z EN 388:2016+A1:2018. Razpoložljive
velikosti rokavic: 7, 8, 9, 10, 11.

Art. 094603: dodatni žilniki za hrbljice so zgolj okrasni.

**5. VARNOST**

**5.1 OSNOVNI VARNOSTNI NAPOTKI**

**Poškodovane zaščitne delovne rokavice**  
Glejte na zaščito pri poškodovanih ali nestrokovno očiščenih zaščitnih delovnih rokavicah.  
► Zunanji vizualni pregled zaščitnih delovnih rokavic pred vsako uporabo.  
► Zaradi mehanske obrabe ali napačne uporabe se lahko prvotna učinkovitost zaščite zman-
jša.  
► Pri poškodbah, kot so zareze, luknje ali odprti šivi, se zaščitnih delovnih rokavic ne upora-
bija več.

**Alergična reakcija**  
Rokavice so iz materialov, ki lahko izzovejo alergično reakcijo.  
► V primeru alergične reakcije se preneha z uporabo rokavic in poišče zdravnika.

**Rotirajoča orodja ali obdelovanci**

Nevarnost poškodb rok zaradi ujetja ali uvlečenja zaščitnih delovnih rokavic.  
► Ne nosite zaščitnih delovnih rokavic, če obstaja nevarnost ujetja zaradi rotirajočih strojnih
delov.  
► Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti ne nudijo zaščite pri delih na stebli v ob-
liski žaga ali z njimi.

**5.2 NAMEN UPORABE**

Za uporabo v suhem in rahlo olnem delovnem okolju. Optimalna zaščita le pri pokritju celot-
nega območja, potrebnega zaščite. Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zadrgo se preveri njhovo
težno prileganje. Zaščitne delovne rokavice ne smejo dinsti; izberite primerno velikost ro-
kavic. Sčrtijo roke pred mehanskimi nevarnostmi, odgpinami, mehujni in drugimi površinskimi
poškodbami.

**5.3 NAPAČNA UPORABA**

Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vpilvati na zaščito in uporabnik ne sme biti
oviran pri svoji dejavnosti.  
Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.  
Brez zaščite pred kemičnimi, mikrobiološkimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi.

**6. ČIŠČENJE**

Vse navedene zmogljivostne stopnje veljajo samo za nov izdelek in jih po pranju izdelka ni več
moglice zagotoviti. Zato pranje ali kemično čiščenje izdelkov odsvetujemo.

**7. SHRANJEVANJE**

Shranjujte v originalni embalaži, na suhem mestu, zaščitenem pred svetlobo in prahom.
Shranjujte pri temperaturah med 0 °C in +30 °C. Ne shranjujte v bližini jedilk, agresivnih, ke-
mičnih substanc, topli, vlage in umazanije. Ne uporabljajte v prepogojnem stanju ali pod obre-
menitvijo teže.

**8. DATUM PROIZVODNJE**

Za datum proizvodnje glejte oznako (MM/LLLL) na etki.

**9. ODSTRANJEVANJE**

Po ustrezni uporabi odstranite med preostale odpadke.

Po stiku z okuženimi ali drugimi nevarnimi snovmi ter kemikalijami upoštevajte predpise za
odstranjevanje proizvodnega kemikalij in jih odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

**10. CERTIFIKAT**

Skladnost z Uredbo o osebnih varovalni oprepi (EU) 2016/425. Rokavica je v skladu z EN
388:2016+A1:2018 in EN ISO 21420:2020 Kategorija tveganja II. Testirano in certificirano s stra-
no: SATRA Technology Europe Ltd - Bracetown Business Park - Clonee - Dublin 15 - Dublin, Ir-
ska - Številka priglasenega organa: 2777 Iztjava EU o skladnosti je na voljo na naslednjem naslo-
vu: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

<b>sk PRO CUT D OCHRANNE RUKAVICE PROTI POREZANIU</b>	
<b>1. VŠEOBECNÉ POKYNNY</b>	
<div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div> <div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div>	

<b>sv PRO CUT D SKÅRSKYDDSHANDSKAR</b>	
<b>1. ALLMÄNNANVISNINGAR</b>	
<div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div> <div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div>	

**Roterande verktyg eller arbetsstycken**

Risk för handskador på grund av att skyddshandskar fastnar eller dras in.

- Sär inte skyddshandskar om det finns risk för att de fastnar i roterande maskindelar.
- Genomsättningskyddade handskar ger inget skydd vid arbeten på eller med slägformade klingor.

**5.2 AVSEDD ANVÄNDNING**

För användning i torr och lätt oljig arbetsomgivning. Optimalt skydd uppnås endast om det
område som ska skyddas är helt täckt. Kontrollera att skyddshandskarna går att stänga or-
dentligt om de har en stängningsfunktion. Skyddshandskarna får inte glida av handen. Välj
rätt storlek på handskarna. Skyddar handerna mot mekaniska risker, skrubbsår, blåsor och an-
dra yttliga skador.

**5.3 FELAKTIG ANVÄNDNING**

Kombineras med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hin-
dra användaren i arbetet.

Använd inte i närheten av roterande maskindelar.

Skyddar inte mot kemiska, mikrobiologiska, termiska och elektriska risker.

**6. RENGÖRING**

Alla angivna skyddsnivåer gäller endast för en produkt i nyskick och kan efter att produkten
har tvättats inte längre garanteras. Därför avråder vi från att produkterna tvättas eller rengörs
kemiskt.

**7. FÖRVARING**

Förvara i originalförpackningen på en fuktskyddad, dammfri och torr plats. Förvara vid en tem-
peratur mellan 0 °C och +30 °C. Förvara inte i närheten av fuktbara, aggressiva eller kemiska
ämnen, lösningsmedel, fetter eller smuts. Förvara inte handskarna i väkt tillstånd eller under
viktbelastning.

**8. TILLVERKNINGSDATUM**

Tillverkningsdatum på påskiviten (MM/ÅÅÅÅ) på etiketten.

**9. AVFALLSHANTERING**

Sortera som restavfall efter avsedd användning.

Efter kontakt med smittsamma eller andra skadliga ämnen och kemikalier, följ kemikalielliver-
karns anfallsföreskrifter och avfallsanternas enligt de lokala myndigheternas föreskrifter.

**10. CERTIFIERING**

Uppfyller kraven i PSU-förordningen (EU) 2016/425. Handske enligt EN 388:2016+A1:2018 och
EN ISO 21420:2020 Riskkategori II. Provad och certifierad av: SATRA Technology Europe Ltd -
Bracetown Business Park - Clonee - Dublin 15 - Dublin, Irland - Anmäld instans nummer: 2777
EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande adress:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc