

KERN YKC-01

KERN

Zuverlässiger Thermodrucker für Standard-Anwendungen



Zulassung


CE Zeichen ✓

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 220×215×150 mm |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,80 kg |
| Bruttogewicht ca. | 1,4 kg |
| Versandgewicht | 1,4 kg |

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|---------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Waage |
| Produktgruppe | Drucker |
| Produktfamilie | YKC |

Bauform

| | |
|---------------------|----------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 125×125×150 mm |
| Material | Kunststoff |

Schnittstelle

| | |
|----------------|--------------------|
| Schnittstellen | RS-232 serienmäßig |
|----------------|--------------------|

Energieversorgung

| | |
|--|-----------------|
| mitgelieferte Stromversorgung | Netzteil |
| Steckernetzteil Art | Steckernetzteil |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | EURO |
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] | 100 V - 240 V |
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] | 24V 2.5A |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | 0 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 50 °C |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min] | 20 % |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 85 % |
| Lagertemperatur [Min] | -40 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 70 °C |