

GB

1. Application

- Press the „On-off/Level“ button. „Level“ appears in the display. The device is ready to perform measurements. The angle to the horizontal is displayed.
- Place the clinometer on the workface, press the ZERO button. (the „Level“ display disappears). Place the clinometer on the second workface. The angle between the 2 faces is displayed.
- „Hold“ function: after the measurement, press the „Hold“ button. „Hold“ appears in the display. If the „Hold“ button is pressed a second time, the device reverts to measurement mode.
- To access the battery and replace it, remove the rear panel.
- To switch the device off, press the „on/off“ button. If the device is not used for 3 minutes, it switches itself off automatically.

2. Technical Data

Resolution 0.05°
Repetition accuracy: 0.05°
Accuracy: 0.5°
Battery: 9V block
No. 081555 6LR61
Working temperature: 5-40°C

Do not use acetone or alcohol.

D

1. Anwendung

- „On-off/Level“ Taste drücken. Im Display erscheint „Level“. Das Gerät ist messbereit. Der Winkel zur Horizontalen wird angezeigt.
- Neigungsmessgerät auf die Arbeitsfläche stellen, ZERO-Taste drücken. (Anzeige „Level“ verschwindet). Das Neigungsmessgerät zur 2. Fläche schwenken. Es erfolgt die Winkelanzeige zwischen den 2 Flächen.
- „Hold“-Funktion: nach dem Messen die „Hold“-Taste drücken. Im Display wird „Hold“ angezeigt. Durch erneutes Drücken der „HOLD“-Taste gelangt man in den Messmodus zurück.
- Zum Austausch der Batterie Rückwand entfernen.
- Zum Abschalten „on/off“ Taste drücken. Bei Nicht-Betrieb autom. Abschaltung nach 3 Minuten.

2. Technische Daten

Auflösung: 0,05°
Wiederholgen.: 0,05°
Genauigkeit: 0,5°
Batterie: 9V Block
Nr. 081555 6LR61
Arbeitstemperatur: 5-40°C

Aceton/Alkohol nicht verwenden.

F

1. Utilisation

- Appuyer sur la touche „On-off/Level“. L'affichage indique „Level“. L'appareil est prêt à mesurer. L'angle par rapport à l'horizontale est affiché.
- Placer le clinomètre sur la surface de travail, puis appuyer sur la touche ZERO. (L'indication „Level“ sur l'affichage disparaît). Faire basculer le clinomètre vers la 2e surface. L'angle entre les 2 surfaces s'affiche.
- Fonction „Hold“ : après la mesure, appuyer sur la touche „Hold“. L'affichage indique „Hold“. Rappuyer sur la touche „HOLD“ permet de revenir au mode de mesure.
- Pour remplacer la pile, retirer la trappe arrière.
- Pour éteindre l'appareil, appuyer sur la touche „on-off“. Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 3 minutes.

2. Caractéristiques techniques

Résolution : 0,05°
Précision de répétition : 0,05°
Précision : 0,5°
Pile : 9 V
Code art. 081555 6LR61
Temp. de fonctionnement : 5-40 C

Ne pas utiliser d'acétone/alcool.

I

1. Impiego

- Premere il tasto „On-off/Level“. Sul display viene visualizzato „Level“. L'apparecchio è pronto all'uso. Viene visualizzato l'angolo rispetto all'orizzontale.
- Posizionare la livella a squadra sulla superficie di lavoro, premere il tasto ZERO. (La visualizzazione „Level“ scompare.) Ruotare la livella a squadra fino alla 2ª superficie. Verrà visualizzato l'angolo compreso tra le 2 superfici.
- Funzione „Hold“: eseguita la misurazione, premere il tasto „Hold“. Sul display viene visualizzato „Hold“. Premendo nuovamente il tasto „Hold“ è possibile tornare alla modalità di misura.
- Per sostituire le batterie, rimuovere il coperchio del lato posteriore.
- Per spegnere l'apparecchio, premere il tasto „on/off“. Se inutilizzato per 3 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente.

2. Dati tecnici

Risoluzione: 0.05°
Precisione di ripetiz.: 0.05°
Precisione: 0.5°
Batteria: 9 V blocco
Item no.. 081555 6LR61
Temperatura di esercizio: 5-40°C

Non usare acetone/alcool.

E

1. Aplicación

- Pulsar la tecla „On-off/Level“. En la pantalla aparece „Level“. El aparato está listo para medición. Se indica el ángulo a la línea horizontal.
- Posicionar el inclinómetro en la superficie de trabajo, pulsar la tecla ZERO. (desaparece la indicación „Level“). Girar el inclinómetro hacia la segunda superficie. Aparecerá la indicación de ángulos entre las dos superficies.
- Función „Hold“ tras medición pulsar la tecla „Hold“. En la pantalla aparece „Hold“. Pulsando de nuevo la tecla „HOLD“ se vuelve al modo de medición.
- Para cambiar las pilas quitar pared posterior.
- Para apagar pulsar la tecla „on/off“. En caso de inactividad es automático. Desconexión después de 3 minutos.

2. Datos técnicos

Resolución: 0.05°
Precisión de repeticiones: 0.05°
Precisión: 0.5°
Pilas: Bloque 9V
N.º 081555 6LR61
Temperatura de trabajo: 5-40 °C

No utilizar acetona/alcohol.

Please keep away from power

CAUTION

