

Vykonnosť ochranných rukavíc pro mechanické zatížení			Úroveň
	A	Odolnosť proti oděru	1-4
	B	Odolnosť proti preťnutiu (Coupe test)	1-5
	C	Odolnosť proti roztiahnutiu	1-4
	D	Odolnosť proti prasknutiu	1-4
	E	Odolnosť proti lezu (TDM)	A-F / X
	3.1 OZNAČENIE PRODUKTU Osobné ochranné prostriedky odpovedajú nariadeniu o OOP (EU) 2016/425.		

4. BEZPEČNOST

4.1 ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

⚠ UPOZORNENÍ

➡ Použitie ochranných rukavíc

Otvorení ochranného účinku v prípade poškodení alebo neodborném čistení ochranných rukavíc.

- ➡ Pred každým použitím vykonaj vizuálnu kontrolu.
- ➡ Povodňe ochranný účinek môže byť snižen v dôsledku mechanického opotrebení alebo naplnitímneho prachu.
- ➡ V prípade poškodení jako jsou zářez, díry nebo otevření švy ochranné rukavice dále nepoužívejte.

⚠ UPOZORNĚNÍ

⚠ Alergická reakce

- ➡ Rukavice jsou složeny z částí, které mohou vyvolat alergické reakce.
- ➡ V případě alergické reakce rukavice dále nepoužívejte a vyhledejte lékaře.

⚠ VAROVÁNÍ

⚠ Použití nástroje nebo obrobky

Nebezpečí poranění horních končetin zachycením nebo vtažením ochranných rukavíc.

- ➡ Ochranné rukavice nepoužívejte v případě fyzického náhla zachycení nástrojem strojními součástmi.
- ➡ Ochranné rukavice proti poranění nenabíjí ochranu při práci u nebo v čepeli ve tvaru píle.

4.2 STANOVENÉ POUŽITÍ

Chráni ruce před mechanickým zraněním, oděrením, puchýři a jinými povrchovými poraněními.

Pro práce s obrábky od dleje, mazanými a mokrymi obrábky.

Pro montáž práce, kovovýrobu, úkony zářezby, obrábění litinových dílů, kontrolu jakosti.

Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti. U ochranných rukavic s usávkern zkontrolujte jeho pevné uzavrenie. Ochranné rukavice nesmí klouzat. Vlože vhodnou veľkost rukavíc.

4.3 NESPRÁVNE POUŽITÍ

Nechváň před chemickým, mikrobiologickým, termickým, elektrickým nebezpečím a nebezpečím poranění. Nepoužívejte v blízkosti rozsvícených strojnych součástí. Ochranný účinek nesmí být ověřen kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatelé omezoval v jeho činnosti.

5. POKYNY K NOŠENÍ

Rukavice nesmíte pouze kuchynia rukama. Rukavice uсадte na prsty, dlaně a zápěstí. Sundávejte takmer od manžety.

6. ČISTĚNÍ

Nedostup, napr. činními substanciami a neodborném čistení může snížit ochranný účinek. Nečistoty odstraníte neutrálním rozpouštědlem a při teplotě nižší než 25 °C. Po čištení sušte na vzduchu při pokojové teplotě. Opätovné použitie je možné po kompletnom usušení. Nesbít, nečistiť alebo chemicky čistiť.

7. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálnom obalu na suchém mieste, chránené před svetlom a prachem. Skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až +30 °C. Neukladujte v blízkosti živin, agresivních, chemických substancí, rozpouštědel, vhlasi a nečistot. Neskladujte ohnuté nebo zabíjené zavazadla. Doba trvanlivosti: 30 měsíců.

8. ŽIVOTNOST

OZNAMENÍ Doba skladování a životnost závisí na podmínkách skladování, použití a opotrebení TC a nebo přímek specifických. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození, změním materiálu a uсадte se před a po každém použití a po delším skladování. Před každým použitím zkontrolujte vhodnost namýšlené činnosti. V prípade vad nebo nesprávne veľkosti výrobek nepoužívejte a řádně jej zlikvidujte.

⏏ Datum výroby viz znak: □ (MM/YYYY) na obalu nebo etiketa.

9. LIKVIDACE

- ➡ Po skončení životnosti výrobku ho dopravte k řádné likvidaci. Respektujte právní předpisy.

10. CERTIFIKACE

Rukavice dle EN 388:2016+A1:2018 a EN ISO 21420:2020. Riziková kategorie II. Předkováno a certifikováno: CTC - Parc Sc. T, Gam - 4, rue Herm. Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 - France - Notified Body number: 0075

hu SÁRGA NITRIL KESZTYŐ

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Összesa et és egyéb figyelembe a használati információkat és a későbbi tájékozódás céljából könyven hozzáférhető helyen tárolja.

2. TERMÉKLEÍRÁS

Bárhelyő kesztyű méreteik: 7, 8, 9, 10, 11. Pamut-Interlock kesztyű kötött szálal és 3/4 nitril bevonattal. Kesztyű teljesítmény fokozata 4111X az alábbiak szerint: EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020.

3. PIKTOGRAMOK MAGYARÁZATA

A jelölésnyilvános csak a kesztyű teljesítményét illetően vonatkozik. Legolvasmányb teljesítmény fokozat: 1 / A. Legmagasabb teljesítmény fokozat: 5 / 5 / 5. Nem beveztezt: X.

Védőkesztyű teljesítményének mechanikus terhelések esetén			szint
	A	Kopásállóság	1-4
	B	Vágásállóság (Coupe Test)	1-5
	C	Továbbszakítási enő	1-4
	D	Átcsúszási enő	1-4
	E	Vágásállóság (TDM)	A-F / X

3.1 TERMÉKMEGJELŐLÉS

⚠ Az egyéni védőeszközök megfelelnek az egyéni védőeszközökről szabó 2016/425 (EU) rendelkezések.

4. BIZTONSÁG

4.1 ALAPVETŐ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

⚠ VIGYÁZAT

⚠ Sérült védőeszközök

A védőhatás csökkentése sérülés vagy a védőkésztyű nem megfelelő tisztítása esetén.

- ➡ A védőkésztyűk külső vizuális ellenőrzése minden használat előtt.
- ➡ Az eredeti védőhatás csökkenthet mechanikus kopás vagy a nem megfelelő használat miatt.
- ➡ Ne használja a védőkésztyűt sérülések, például vágások, lyukak vagy szertefi anyagok esetén.

⚠ VIGYÁZAT

⚠ Allergiás reakciók

A kesztyűk olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek allergiás reakciókat válthatnak ki.

- ➡ Allergiás reakció esetén hadda abba a kesztyű használatát, és forduljon orvoshoz.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

⚠ Forgó szerzőknek vagy munkadarabok

A védőkésztyű elkapása vagy behúzóba kényszerítéket okozhat.

- ➡ Ne viseljen védőkésztyűt, ha fennáll annak a veszélye, hogy a forgó géprezők elkaphatják.
- ➡ A vágási elleni védőkésztyűk nem nyújtanak védelmet a fűrészlapokon vagy azokkal végzett munka során.

4.2 RENDELTELTÉSSZERŐ HASZNÁLAT

Védő a kezeket a mechanikai kockázatoktól, horzsolásoktól, ütésektől és egyéb felületi sérülésektől. Olajoz, zsíroz és nedves munkahelyekkel végezt munkákkal.

zereléshez, fém előállításához és megmunkálásához, karbantartási munkákhoz, öntvény megmunkálásához, műmővelgelenőrzéshez.

Optimális védőhatás csak a védendő terület teljes lefedettségé esetén. Záró védőkésztyű esetén ellenőrizze, hogy a zár megfelelően zár-e a védőkésztyű nem csúszhat. Válasszon megfelelő kesztyűméretet.

4.3 SZAKSZERTŐLEN ALKALMAZÁS

Nem védenek a kémiai, mikrobiológiai, termikus, elektromos, világítá vezetékekkel szemben. Ne használja forró gőzhatárolások közelében. A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem átválthatóhatja a felhasználó munkáját.

5. VISELÉSI UTASÍTÁS

A kesztyűt csak száraz kézzel húzza fel. Igazítsa meg a kesztyűt az ujjaknál, tenyeréfelületnél és csuklóknál. A szálal fogja húzra fel.

6. TISZTÍTÁS

Szenyeződések, pl. olajos anyagok, valamint a nem megfelelő tisztítás csökkentheti a védőhatást. A szenyeződéseket semleges oldószerek 25 °C alatt tisztítsa el. Tisztítás után szobahőmérsékleten szárítsa meg levegőn. Csak a teljes szárítás után használja ismét. Ne fehéritse, vasalja vagy vegyíztítsa.

7. TÁROLÁS

Az eredeti csomagolásban, fénytől védett és pormentes száraz helyen tárolja. 0 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tárolja maró, agresszív, kémiai anyagok, oldószerek, nedvesség és szennyeződés közelében. Ne tárolja közvetlenül állagterben vagy valy alatt. Eltarthatósági idő: 30 hónap.

8. LEJÁRATI IDŐ

ÉRTESTÍTÉS a tárolási idő és az eltarthatam a tárolási feltételektől, a használatától és a kopás-tól függ, és nem viható meg pontosan. Minden használat előtt és után, valamint hosszabb ideig tartó tárolási idő után ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések, anyagcserek és illeszkedés. Minden használat előtt el-kiműrtse, hogy alkalmas-e a tervezett tevékenyságra. Hibák vagy helytelen méret esetén ne használja a terméket, és ne dobja ki megfellelően.

⏏ Gyártási dátum lásd az imprint: □ (MM/EEEEÉ) feliratot a csomagolás vagy címke készüléken.

9. ÁRTALMATLANÍTÁS

⏏ A termék életartamának vége után azt szakszerűen ártalmatlanítsa. Tartza be a törvényi előírásokat.

10. TANÚSÍTVÁNY

Az egyéni védőeszközökről szabó 2016/425 (EU) rendelet teljesítésre, Kesztyű EN 388:2016+A1:2018 és EN ISO 21420:2020 szerint. II. kockázati kategória. Bevezetgalla és a tanúsítvány kiállította CTC - Parc Sc. T, Gam - 4, rue Herm. Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 - Franceország. Représentant szervezet száma: 0075 Az EU meg-feloldókégy nyilatkozat a következő címen érhető el: <https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc>