



MHE 4

- Stärkster SDS-plus-Meißelhammer von Metabo für anspruchsvolle Arbeiten in Beton mit hoher Abtragsleistung
- Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Optionale Reduzierung der Schlagenergie zum Arbeiten in weichen Materialien
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Meißelstelle
- Kohlebürstenverschleißanzeige
- Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar für eine optimale Arbeitsposition

Bestell-Nr.	600812500
EAN-Code	4061792264427
Max. Einzelschlagenergie (EP-TA)	4.2 J
Max. Schlagzahl	4350 /min
Nennaufnahmeleistung	1050 W
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Netzkabel	5 kg
Kabellänge	3.9 m

Lieferumfang

Bügelhandgriff, metaBOX 185 XL