



KH 18 LTX BL 35 Q mit Metabo-Quick-Wechselfutter

- Stärkster SDS-plus-Akku-Hammer von Metabo zum schnellen Bohren und effizienten Meißeln in Beton und Mauerwerk
- Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter für viele verschiedene Anwendungen
- Umschaltbar auf Linkslauf zum bequemen Lösen verkanteter Einsatzwerkzeuge
- Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Anbohren und für Arbeiten in weichen Materialien
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
- Doppelt sicher beim Blockieren des Bohrers: Kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung
- LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	600813810
EAN-Code	4061792264236
Art des Akkupacks	LiHD
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 8 Ah
Max. Einzelschlagenergie (EP-TA)	4.2 J
Max. Schlagzahl	4350 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	32 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 810 /min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akkupack	4.4 kg
Gewicht mit Akkupack	5.4 kg

Lieferumfang

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 2 LiHD Akkupacks (18 V/8,0 Ah), Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 185 XL