



BS 18 L Set mit 74-teiliger Mobilen Werkstatt

- Zuverlässiger, starker Bohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
- Mobile Werkstatt (74-teilig): 5 Holzbohrer (4/5/6/8/10mm), 14 HSS-Bohrer (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 Schrauberbits Länge 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 Schrauberbits Länge 50mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 Schrauberbits Länge 75mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), Bithalter (60mm), 8 Steckschlüssel (6/7/8/9/10/11/12/13mm), Holzsenker (12,7mm), Zentrierstift (5x100mm), Cuttermesser mit 2 Ersatzklingen, Maßband (3m/10"), Bleistift (HB), Notizblock
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr. EAN-Code	614051710 4061792252219
Art des Akkupacks	LiPOWER
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich	26 Nm
Max. Drehmoment hart	60 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.7 - 5.5 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	36 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1850 / min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.2 kg
Gewicht mit Akkupack	1.6 kg

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 36, Kunststoffkoffer, Zubehör-Set