

 UPOZORNENIE Alergická reakcie Rukavice pozostávajú zo zložiek, ktoré môžu vyvolať alergickú reakciu. V prípade alergickej reakcie prestaňte rukavice používať a vyhľadajte lekára.
 VAROVANIE Rotujúce nástroje alebo obrátky Nebezpečenstvo poranenia rúk pri zachytení alebo vstiahnutí ochranných rukavíc. - Ak hrozí riziko zachytenia rúk/člami (čiarou) stroja, nemusí ochrana rukavice. - Rukavice odobí voči prezeraniu nepokrytujú šírku ochrany pri práci s ťepeľmi v tvare píly.
4.2 ZAMÝSLANÉ POUŽITIE Chráni ruku pred mechanickými ranami, odreninami, pľuzgiermi a inými povrchovými zraneniami. Opatrný ochranný účinok len pri úplnom zakrytí oblasti, ktorú chcete chrániť. Pri ochranných rukaviciach so zapínaním domokulie, či panno sedla. Ochranné rukavice nemusí skĺznuť. Vyberte si vhodnú veľkosť rukavíc. 4.3 POUŽÍVANIE V ROZPORE S URČENÍM Nechráni pred chemickými, mikrobiologickými, teplotnými, elektrickými a reznými nebezpečenstvami. Neodporúča v blízkosti rotujúcich častí stroja. Ochranný účinok nemusí byť navrhnutý kombináciou s iným ochranným vybavením a užívateľ nemusí byť v jeho práci obmedzovaný.
5. Pokyny na používanie Rukavice si neoadzývajte vždy len na suché ruky. Rukavice pripodobať na prstoch, dlaniach a zápästí. Vytiekajte potiahnutím za manžetu.
6. Čistenie Príslušné výrobné parametre platia len pre nový produkt a po jeho vypraní ich už nemožno zaradiť. Preto sa neodporúča pranie ani chemické čistenie produktov.
7. Skladovanie Uchovávať v vzhľadom obale chránené pred svetlom a na suchom a bezprachu mieste. Skladujte pri teplote medzi 0 °C a +30 °C. Neskladujte v blízkosti lepkavých, agresívnych, chemických látok, rozpúšťadiel, vlhkosti a nečistôt. Neskladujte v vzhľadom stave ani zaťažené hmotnosťou.
8. Doba použiteľnosti OZNAMENIE Čas skladovania a životnosť závisia od podmienok skladovania, používania a opotrebovania a nie je možná presná úvaha. Pred každým použitím a po dlhšom skladovaní skontrolujte, či nie sú poškodené, či sa materiál mení a či nie sú vhodné na jeho upotrebnie. Pred každým použitím skontrolujte, či vhodnosť pre zamýšľanú činnosť. V prípade chyby alebo nesprávnej veľkosti produkt nepoužívajte a zlikvidujte ho správnym spôsobom. ❗ Pozri odlišnosť (MM/RRRR) na obale alebo štítku pre dátum výroby:❗
9. Likvidácia Po uplynutí životnosti produktu riadne zlikvidujte. Dodržiavajte zákonné predpisy.
10. Certifikácia
10.1. PODLA CE Zhoda s nariadením o ODP (EU) 2016/425. Rukavice podľa EN 388:2016+A1:2018 a EN ISO 21420:2020. Ka- tegória ranka II. Kontrola o certifikáciu produktu vykonali CTC, Parc S.C. T. Gam., 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. Notified Body number: 0075 EU vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto adrese: https://www.hoffmann-group.com/service/download/doc

Večnamenske delovne rukavice



Splošni napotki

Preberite informacije o uporabi, jih upoštevajte, shranite za poznejšo uporabo in jih vedno imejte na razpolago.



Razlaga piktogramov

Osvetljena zmogljivostna stopnja velja samo za površino dlani rukavice. Najnižja zmogljivostna stopnja 1 / A. Najvišja zmogljivostna stopnja 4 / 5 / F. Ni testirano. X. Zmogljivostna stopnja 0 rukavica ne izpolnjuje minimalnih zahtev.



Zmožnosti zaščitne delovne rukavice za mehanske obremenitve

	Raven
A Odpornost proti obrabi	1-4
B Odpornost proti urezu (Coup-test)	1-5
C Sila nadaljnjega trganja	1-4
D Sila predtrga	1-4
E Odpornost proti urezu (TDM)	A-F / X

 OZNAKA IZDELKA Osvetna varovalna oprema je skladna z Uredbo o osebni varovalni opremi (EU) 2016/425.

3. Opis izdelka
 Razporedje velikosti rukavic: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
 Zmogljivostna stopnja 4 / 5 / F v skladu z EN 388:2016+A1:2018.
 Preverila iz peskane ga nitila 15 ni vodila črtenje. Tehnologija prejetja 18 gauge iz najlona.
 Preverila iz dvojne prepleta iz nitila in peskanega nitila na dnu.

4. Varnost

 POZOR Poškodovane zaščitne delovne rukavice Vpliv na zaščito pri poškodovanih ali neustrežno očiščenih zaščitnih delovnih rukavicah. - Zaradi vizualni pregled zaščitnih delovnih rukavic pred vsako uporabo. - Zaradi mehanske obrabe ali napake uporabe se lahko prvotna učinkovitost zaščite zmanjša. - Pri poškodbah, kot so zareze, luknje ali odprti šivi, se zaščitnih delovnih rukavic ne uporablja več.
--

 POZOR Alergična reakcija Rukavice so iz materialov, ki lahko izzovejo alergično reakcijo. V primeru alergične reakcije se preneha z uporabo rukavic in poišče zdravnika.
--

 OPOZORILO Rotirajoča orodja ali obdelovalci Nevarnost poškodbi na zaradi ujetja ali uveličanja zaščitnih delovnih rukavic. - Ne nosite zaščitnih delovnih rukavic, če obstaja nevarnost ujetja zaradi rotirajočih strojnih delov. - Delovne rukavice za zaščito pred ostrimi predmeti ne nudijo zaščite pri delu na stebli v obliki žage ali njm.
--

4.2. NAMEN UPORABE
 Ščitijo roke pred mehanskimi nevarnostmi, odrgninami, mehurji in drugimi površinskimi poškodbami. Opti- malna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite. Pri zaščitnih delovnih rukavicah z zadrgo se preveri njihovo tesno prilaganje. Zaščitne delovne rukavice ne smejo drseti. Izbetejite primerno velikost ro- kavic.

4.3. NAPAKNA UPORABA
 Bez zaščite pred kemikalijami, mikrobiološkimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi ter nevarnostjo vnosov. Se ne uporablja v bližini rotirajočih strojnih delov. Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.

5. Navodila za nošenje
 Rukavice si nadetete samo s suhimi rokami. Poskrbite, da se rukavica prilaga prstom, površini dlani in zapestju. Rukavice samete tako, da povlečete za zavihek.

6. Čiščenje
 Vse navedene zmogljivostne stopnje veljajo samo za nov izdelek in jih po pranju izdelka ni več mogoče zago- tovit. Zato pranje ali kemično čiščenje izdelkov odvetojemo.

7. Shranjevanje
 Shranjujte v originalni embalaži, na suhem mestu, zaščitem pred svetlobo in prahom. Shranjujte pri tempe- raturah med 0 °C in +30 °C. Ne shranjujte v bližini korozivnih, agresivnih, kemičnih snovi, topil, vlage ali umaz- anje. Ne shranjujte v preprostem stanju ali pod obremenitvijo teže.

8. Čas uporabnosti
 OBEVILSTVO Čas shranjevanja in življenjska doba sta odvisna od pogojev skladiščenja, uporabe in črtenja in je ni mogoče natančno določiti. Pred in po vsaki uporabi ter po daljši uporabi in po daljši uporabi preverite morebitne poškodbe, spremembe materiala in nametljivosti časa shranjevanja. Pred vsako uporabo preverite, ali je primerna za predvideno dejavnost. V primeru okvar ali nepravilne veli- kosti izdelka ne uporabljajte in ga pravilno zavrzite.
 Datum proizvodnje: Gaj odts " " (MM/LLLL) na embalaži ali etiketi.

9. Odstranjevanje
 Po koncu življenjske dobe izdelek pravilno zavrzite. Upoštevajte zakonske predpise.

10. Certifikat
 V SKLADU S CE
 Skladnost z Uredbo o osebni varovalni opremi (EU) 2016/425. Rukavica je v skladu z EN 388:2016+A1:2018 in EN ISO 21420:2020. Kategorija trgovanja II. Testirano in certificirano s strani CTC, Parc S.C. T. Gam., 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. Številka priglasenega organa: 0075 ligava EU o skladnosti je na voljo na naslednjem naslovu: https://www.hoffmann-group.com/service/download/doc

 Universalhandskar Älmännä anvisningar 1. Älmännä anvisningar Läs användningsinformationen och följ den, förvara dem för senare referens och ha dem alltid till hands.

SV Universalhandskar

1. Allmänna anvisningar

Läs användningsinformationen och följ den, förvara dem för senare referens och ha dem alltid till hands.

Förklaring till symbolerna

 PRODUKTIDENTIFIERING Den personliga skyddsutrustningen uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning.
3. Produktbeskrivning Tillgängliga handskatelekar: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Skyddsnivå 1:21 enligt EN 388:2016+A1:2018. Artikler: 094305_06_094305_07_094305_08_094305_09_094305_10_094305_11_094305_12:Sandad nitril- beläggning med vattenbaserad PU, DMF-fria, 18 gauge-stickningsteknik av nylon. Artikler: 094306_06_094306_07_094306_08_094306_09_094306_10_094306_11_094306_12:Beläggning av nitrilklampst, DMF-fria, 15 gauge-stickningsteknik av Spandex och nylon. Artikler: 094307_06_094307_07_094307_08_094307_09_094307_10_094307_11_094307_12:DMF-fria, 18 gauge-stickningsteknik och dubbelbeläggning av nitril och sandad nitrilbeläggning. 16-nitrilbeläggningen stöder sig upp över fingerlemlena på handryggen. Sandad nitrilbeläggning på handflatan.
4. Säkerhet
4.1 GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
 FÖRSIKTIGHET Skadade skyddshandskar Skyddet försläms om skyddshandskarna är skadade eller inte rengörts på rätt sätt. - Ytre visuell kontroll av skyddshandskarna före varje användning. - Den ursprungliga skyddseffekten kan förslämmas genom mekanisk öppning eller felaktig användning. - Använd inte skyddshandskarna om de har skador som revor, hål eller öppna sömmar.

 FÖRSIKTIGHET Allergisk reaktion Handskarna består av material som kan orsaka allergiska reaktioner. Vid en allergisk reaktion ska du sluta använda handskarna och uppsöka läkare.
 VARNING Roterande verktyg eller arbetstytchen Risik för handskador på grund av att skyddshandskar fastnar eller dras in. - Bli inte skyddshandskar om det finns risk för att de fastnar i roterande maskindelar. - Genomsänkningsskyddade handskar ger inget skydd vid arbeten på eller med sågformade klingor.

4.2. AVSEDD ANVÄNDNING
 Skyddar händerna mot mekaniska risker, skrubbsår, blåsor och andra yttliga skador. Optimalt skydd uppnås endast om det område som ska skyddas är helt täckt. Kontrollera att skyddshandskarna inte stängs ordent- ligt om de har en stängningsfunktion. Skyddshandskarna får inte glida av handen. Vår rekommendation är att inte använda handskarna.

4.3. FELEKTIS ANVÄNDNING
 Skyddar inte mot kemiska, mikrobiologiska, termiska och elektriska faror eller skärskador. Använd inte i när- heten av roterande maskindelar. Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller ändra användaren i arbetet.

5. Användningsanvisningar
 Ta endast på handskarna om händerna är torra. Justera handken vid fingrarna, handflatan och handleden. Ta av handskarna genom att dra i muscuffettområdet.

6. Rengöring
 Alla angivna skyddsnivåer gäller endast för en produkt i nyskick och kan efter att produkten har tvättats inte längre garanteras. Därför avråder vi från att produkterna tvättas eller rengöras kemiskt.
7. Förvaring
 Förvara i originalförpackningen på en fuktigsdad, demfri och torr plats. Förvara vid temperaturer mellan 0 °C och +30 °C. Förvara inte i närheten av förorening, aggression, kemiska ämnen, lösningsmedel, fukt och smuts. Förvara inte handskarna vikta eller under vätbelastning.
8. Hållbarhetstid
 CEI Förvaringstid och livslängd beror på lagringsförhållanden, användning och slitage och kan inte anges korrekt. Kontrollera om det finns skador, materialändringar och sätt ditt före och efter varje an- vändning och efter en längre förvaringstid period. Innan varje användning, kontrollera om det är lämpligt för den avsedda aktiviteten. Vid fel eller felaktig storlek, ska du inte använda produkten och kassera den på rätt sätt.
 Skicka avfall till ANMÄLLD på förpackning eller etikett för återvinningssamtal:❗
9. Avfallshantering
 Kassera produkten på korrekt sätt efter att dess livslängd gått ut. Följ de riktiga bestämmelser na.
10. Certifiering
 ENLIGT CE
 Uppfyller kraven i EU-förordningen (EU) 2016/425. Handske enligt EN 388:2016+A1:2018 och EN ISO 21420:2020. Riskkategori II. Provad och certifierad av CTC, Parc S.C. T. Gam., 4, rue Herm. Frenkel, F-69367 Lyon Cedex 07, France. Anmälningsnummer: 0075 EU-förklaring om överensstämmelse finns på följande adress: https://www.hoffmann-group.com/service/download/doc