

2. TERMÉKLEÍRÁS

HPPE-ből készült vágás elleni védőkesztyű PU nitrilhab bevonattal, megerősített hüvelykuj hajlítottal és B vágásvédelem szintű, magas vágás elleni védelem, EN4382 teljesítmény fokozat EN 388:2016+A1:2018 szerint, Előírt méretek: 7, 8, 9, 10, 11.

3. PIKTOGRAMOK MAGYARÁZATA

A jelölésnyitókészít csak a kesztyű kinyitáscéljaitra vonatkozik. Logóalcsonnyalab teljesítmény fokozat: 1 / A. Legnagyobb teljesítmény fokozat: 4 / 5 / F. Nem bevezült: X.

Védőkesztyű teljesítménye mechanikus terhelések esetén			Érték
	A	Kiszakítás	1-4
	B	Vágásiállóság (Coupe Test)	1-5
	C	Továbbakadási enő	1-4
	D	Átcsúszási enő	1-4
	E	Vágásiállóság (TDM)	A-F / X

3.1 TERMÉKMEGJELÖLÉS

Az egyéni védőeszközök megfelelnek az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425 (EU) rendeletnek.

4. BIZTONSÁG

4.1 ALAPVETŐ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

VIGYZAT

Sérült védőkesztyűk

A védőhatal csökkentése sérülés vagy a védőkesztyű nem megfelelő tisztítása esetén.

- A védőkesztyűk külső vizuális ellenőrzése minden használat előtt.
- Az eredeti védőhatal csökkenthet mechanikus kopás vagy a nem megfelelő használat miatt.
- Ne használja a védőkesztyűt sérülések, például vágások, lyukak vagy sztruktúr sérvek esetén.

VIGYZAT

Allergiás reakciók

A kesztyűk olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek allergiás reakciókat válthatnak ki.

- Allergiás reakció esetén hirtelen abbahagyja a kesztyű használatát, és forduljon orvoshoz.

FIGYELMEZTETÉS

Forgó szerszámok vagy munkadarabok

A védőkesztyű elkápisza vagy behúzósa kéz sérüléseket okozhat.

- Ne viseljen védőkesztyűt, ha fennáll annak a veszélye, hogy a forgó gépezetek elkaphatják.
- A vágás elleni védőkesztyűk nem nyújtanak védelmet a fűrésztápolkon vagy azokkal végzett munka során.

4.2 RENDELTESSZERŐ HASZNÁLAT

Védi a kezeket a mechanikai veszélyektől, horzsolásoktól, holypadástól és vágási veszélyektől. Precíziós munkavégzéshez szára és ölője munkadarabokkal. Optimalis védőhatal csak a védelmi terület teljes felületére esetén. Zárt védőkesztyű esetén ellenőrizze, hogy a zár megfelelően szorosa-e. A védőkesztyű nem csúszhat. Válasszon megfelelő kesztyűméretet.

4.3 RENDELTESELLÉRNES HASZNÁLAT

Nem védenek a kémiai, mikrobiológiai, termikus, elektromos, vágási veszélyek ellen. Ne használja forgó gépek, kanyarok közelében. Éles szélű tárgyakkal való érintkezés után a kesztyűt ne használja többet. A védőhatalat más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.

5. TISZTÍTÁS

Szennyeződések, pl. szegény anyagok, valamint a nem megfelelő tisztítás csökkenthetik a védőhatalat. A szennyeződésekert enyhén szappanos vízzel és langyos vízzel távolítsa el. Tisztítás után szobahőmérsékleten szárítsa meg legelő. Ne főntes, vasolja vagy vegyszerezze.

6. TÁROLÁS

Az eredeti csomagolásában, fénytől védett és pormentes száraz helyen tárolja. 0 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tárolja maró, agresszív, kémiai anyagok, oldószerek, nedvesség és szennyeződés közelében. Ne tárolja közvetlenül átlátszóban vagy túl alát.

7. LEJÁRATI IDŐ

ÉRTESTESZT A tárolási idő és az élettartam a tárolási feltételektől, a használatától és a kopás-tól függ, és nem előírt meg pontosan. Minden használat előtt és után, valamint hosszabb ideig tartó tárolási idő után ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések, anyagcserek és illeszkedés. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy alkalmas-e a tervezett tevékenységre. Hibák vagy helytelen mint esetén ne használja a terméket, és ne dobja ki megfelelően.

Gyártási dátum látható az anyagra. (MM/ÉÉÉÉ) feltüntet a csomagolás vagy címke közelében.

8. ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék élettartamának lejártá után azt szakszerűen ártalmatlanítsa. Tartsa be a törvényi előírásokat.

9. TANÚSÍTVÁNY

Az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425 (EU) rendelet teljesítése. Kesztyű EN 388:2016+A1:2018 és EN ISO 21420:2020 szerint. It kockázati kategória. Biztosítja és a tanúsítványt kiállította: INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY - Pot k zivnu 6 - 1000 LJUBLJANA - Slovenija - bejelentett szervezet száma: 1493

Az EU megfelelőségi nyilatkozat a következő címen érhető el: <https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc>