

8. ČAS UPORABNOSTI
OBVESTILO: Čas shranjevanja in življenjska doba sta odvisna od pogojev skladiščenja, uporabe in obdobja in ju ni mogoče natančno določiti. Pred in po vsaki uporabi ter po vsaki uporabi in po daljši uporabi preverite morebitne poškodbe, spremembe materiala in namestitve čas shranjevanja. Pred vsako uporabo preverite, ali je primeren za predvideno dejavnost. V primeru okvar ali nepravilne vdeli kusti izdelka na uporabljanje in ga pravilno zavrzite.

! Datum proizvodnje: Gaj odvisi od (MM/LLLL) na embalaži ali etiketi.

9. ODSTRANJEVANJE

! Po koncu življenjske dobe izdelek pravilno zavrzite. Upoštevajte zakonske predpise.

10. CERTIFIKAT

Skladnost z Uredbo o osebni varovalni opremi (EU) 2016/425. Rokavica je v skladu z EN 388:2016+A1:2018 in EN ISO 21420:2020. Kategorija teženja II. Testirano in certificirano s strani CTC - Parc Sc. T. Gern. - 4, rue Herm. Fremet - 69367 Lyon Cedex 07 - Francija. Številka prijavljenega organa: 0073. Izjava EU o skladnosti je na voljo na naslednjem naslovu: <https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc>

SV NITRILHANDSKAR

1. ALLMÄNNA ANVISNINGAR

! Läs användningsinformationen och följ den, förvara dem för senare referens och ha dem alltid till hands.

2. PRODUKTBESKRIVNING

3. FÖRKLARING TILL BILDSYMBOLERNA

3.1 MEKANISK BELASTNING ENKLT EN 388:2016+A1:2018
Uppnådd skyddsnivå gäller endast handskens handfläta. Lägsta skyddsnivå: 1 / A. Högsta skyddsnivå 4 / 5 / F. (se kommentarer). 8. Skyddsnivå 0: Handsken har inte uppnått minimivärden.

Skyddsnivåer A, skyddshandskar för mekaniska belastningar			Nivå
A B C D E	A	Nötningshållfasthet	1-4
	B	Skärhållfasthet (Coupe-test)	1-5
	C	Fortsatt rivkraft	1-4
	D	Genomstickkraft	1-4
	E	Skärhållfasthet (TDM)	A-F/X

3.2 PRODUKTIDENTIFIERING

! Den personliga skyddsutrustningen uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning.

4. SÄKERHET

4.1 GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSÖRESKRIFTER

! FÖRSIKTIGHET

Skadade skyddshandskar

! Skyddet försväms om skyddshandskarna är skadade eller inte rengjorts på rätt sätt.

- Yttre visuell kontroll av skyddshandskarna före varje användning.
- Den ursprungliga skyddseffekten kan försvämas genom mekanisk näring eller felaktig användning.
- Använd inte skyddshandskarna om de har skador som revor, hål eller öppna sömmar.

! FÖRSIKTIGHET

Allergisk reaktion

! Handskarna består av material som kan orsaka allergiska reaktioner.

- Vid en allergisk reaktion ska du sluta använda handskarna och uppsöka läkare.

! VARNING

Roterande verktyg eller arbetstytcken

- ! Risk för handskador på grund av att skyddshandskar fastnar eller dras in.
- Bär inte skyddshandskar om det finns risk för att de fastnar i roterande maskindelar.
- Genomsågningsskyddade handskar ger inget skydd vid arbeten på eller med skäpformade klingor.

4.2 AVSEDD ANVÄNDNING

Skyddar händerna mot mekaniska risker, skrubbsår, blåsor och andra yttliga skador. Optimalt skydd uppnås endast om det område som ska skyddas är helt täckt. Kontrollera att skyddshandskarna går att bära ordentligt för om de har en sidopignaturlinje. Skyddshandskarna får inte glida av handen. Vid ett storknäck på handskarna, för precisionsarbeten under tåliga och våta arbetsförhållanden.

4.3 FELAKTIG ANVÄNDNING

Skyddar inte mot kemiska, mikrobiologiska, termiska och elektriska faror eller skärskador. Använd inte i närheten av roterande maskindelar. Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.

5. ANVÄNDNINGSANVISNINGAR

Ta endast på handskarna om händerna är rena. Justera handsken vid fingrarna, handflatan och handleden. Ta av handsken genom att dra i manschettområdet.

6. RENGÖRING

Strukt, utskad av t.ex. frammande substanser, samt felaktig rengöring kan försämma skyddseffekten. Ta bort föroreningar med neutralt lösningsmedel och vid högst 25 °C. Låt lufttorka i rumstemperatur efter rengöring. Använd inte handskarna på nytt förrän de är helt torra. Får ej bliask, strykas eller kemtvättas.

7. FÖRVARING

Förvara i originalförpackningen på en ljusskyddad, dammfri och torr plats. Förvara vid en temperatur mellan 0 °C och +30 °C. Förvara inte i närheten av frätande, aggressiva, kemiska ämnen, lösningsmedel, fukt och smuts. Förvara inte handskarna våta eller under vickbelastning. Hållbarhet: 30 månader.

8. HÅLLBARHETSTID

OBS! Förvaringstid och livslängd beror på lagringsförhållanden, användning och slitage och kan inte anges korrekt. Kontrollera om det finns skador, materialändringar och sätt ditt före och efter varje användning och efter en längre förvaringstid-period. Innan varje användning, kontrollera om det är lämpligt för den avsedda aktiviteten. Vid fel eller felaktig storlek ska du inte använda produkten och kassera den på rätt sätt.

! Se avtryck (MM/AAAA) på förpackning eller etikett för tillverkningsdatum.☹

9. AVFALLSHANTERING

! Kassera produkten på korrekt sätt efter att dess livslängd gått ut. Följ de riktliga bestämmelserna.

10. CERTIFIERING

Uppfyller kraven i PSU-förordningen (EU) 2016/425. Handske enligt EN 388:2016+A1:2018 och EN ISO 21420:2020. Biskatigori II. Privat och certifierad av CTC - Parc Sc. T. Gern. - 4, rue Herm. Fremet - F-69367 Lyon Cedex 07 - Frankrike. Anmält organ nummer: 0073. EU-förskrift om överensstämmelse finns på följande adress: <https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc>