


Klemmhebel mit Außengewinde, hochglanzverchromt

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Ausrasten
durch Anheben



Beschreibung

Werkstoff:

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.

Ausführung:

Griffhebel hochglanzverchromt.
Stahlteile brüniert.

Auf Anfrage:


Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Zeichnungshinweis:

1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

Klemmhebel mit Außengewinde, hochglanzverchromt

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl	L
K0122.9036X6	silber	hochglanzverchromt	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	6
K0122.9036X10	silber	hochglanzverchromt	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
K0122.9036X15	silber	hochglanzverchromt	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
K0122.9036X20	silber	hochglanzverchromt	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
K0122.9046X10	silber	hochglanzverchromt	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
K0122.9046X15	silber	hochglanzverchromt	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
K0122.9046X20	silber	hochglanzverchromt	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
K0122.9046X25	silber	hochglanzverchromt	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
K0122.9046X30	silber	hochglanzverchromt	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
K0122.9046X35	silber	hochglanzverchromt	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
K0122.9056X10	silber	hochglanzverchromt	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
K0122.9056X15	silber	hochglanzverchromt	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
K0122.9056X20	silber	hochglanzverchromt	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
K0122.9056X25	silber	hochglanzverchromt	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
K0122.9056X30	silber	hochglanzverchromt	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
K0122.9056X35	silber	hochglanzverchromt	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
K0122.0036X6	silber	hochglanzverchromt	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
K0122.0036X10	silber	hochglanzverchromt	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
K0122.0036X15	silber	hochglanzverchromt	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
K0122.0036X20	silber	hochglanzverchromt	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
K0122.0046X10	silber	hochglanzverchromt	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
K0122.0046X15	silber	hochglanzverchromt	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
K0122.0046X20	silber	hochglanzverchromt	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
K0122.0046X25	silber	hochglanzverchromt	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
K0122.0046X30	silber	hochglanzverchromt	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30

Klemmhebel mit Außengewinde, hochglanzverchromt

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl	L
K0122.0046X35	silber	hochglanzverchromt	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
K0122.0046X40	silber	hochglanzverchromt	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
K0122.0046X45	silber	hochglanzverchromt	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
K0122.0046X50	silber	hochglanzverchromt	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
K0122.0056X10	silber	hochglanzverchromt	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
K0122.0056X15	silber	hochglanzverchromt	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
K0122.0056X20	silber	hochglanzverchromt	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
K0122.0056X25	silber	hochglanzverchromt	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
K0122.0056X30	silber	hochglanzverchromt	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
K0122.0056X35	silber	hochglanzverchromt	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
K0122.0056X40	silber	hochglanzverchromt	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
K0122.0056X45	silber	hochglanzverchromt	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
K0122.0056X50	silber	hochglanzverchromt	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
K0122.1056X10	silber	hochglanzverchromt	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
K0122.1056X15	silber	hochglanzverchromt	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K0122.1056X20	silber	hochglanzverchromt	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K0122.1056X25	silber	hochglanzverchromt	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K0122.1056X30	silber	hochglanzverchromt	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
K0122.1056X35	silber	hochglanzverchromt	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
K0122.1056X40	silber	hochglanzverchromt	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
K0122.1056X45	silber	hochglanzverchromt	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
K0122.1056X50	silber	hochglanzverchromt	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
K0122.1066X10	silber	hochglanzverchromt	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
K0122.1066X15	silber	hochglanzverchromt	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K0122.1066X20	silber	hochglanzverchromt	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K0122.1066X25	silber	hochglanzverchromt	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K0122.1066X30	silber	hochglanzverchromt	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
K0122.1066X35	silber	hochglanzverchromt	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
K0122.1066X40	silber	hochglanzverchromt	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
K0122.1066X45	silber	hochglanzverchromt	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
K0122.1066X50	silber	hochglanzverchromt	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
K0122.2066X15	silber	hochglanzverchromt	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
K0122.2066X20	silber	hochglanzverchromt	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K0122.2066X25	silber	hochglanzverchromt	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K0122.2066X30	silber	hochglanzverchromt	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
K0122.2066X35	silber	hochglanzverchromt	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
K0122.2066X40	silber	hochglanzverchromt	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
K0122.2066X45	silber	hochglanzverchromt	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
K0122.2066X50	silber	hochglanzverchromt	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
K0122.2066X55	silber	hochglanzverchromt	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
K0122.2066X60	silber	hochglanzverchromt	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
K0122.2086X15	silber	hochglanzverchromt	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
K0122.2086X20	silber	hochglanzverchromt	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K0122.2086X25	silber	hochglanzverchromt	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K0122.2086X30	silber	hochglanzverchromt	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
K0122.2086X35	silber	hochglanzverchromt	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
K0122.2086X40	silber	hochglanzverchromt	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
K0122.2086X45	silber	hochglanzverchromt	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
K0122.2086X50	silber	hochglanzverchromt	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
K0122.2086X55	silber	hochglanzverchromt	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
K0122.2086X60	silber	hochglanzverchromt	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
K0122.2106X15	silber	hochglanzverchromt	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
K0122.2106X20	silber	hochglanzverchromt	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K0122.2106X25	silber	hochglanzverchromt	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K0122.2106X30	silber	hochglanzverchromt	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
K0122.2106X35	silber	hochglanzverchromt	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
K0122.2106X40	silber	hochglanzverchromt	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
K0122.2106X45	silber	hochglanzverchromt	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
K0122.2106X50	silber	hochglanzverchromt	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
K0122.2106X55	silber	hochglanzverchromt	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
K0122.2106X60	silber	hochglanzverchromt	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
K0122.3086X15	silber	hochglanzverchromt	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15

Klemmhebel mit Außengewinde, hochglanzverchromt

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl	L
K0122.3086X20	silber	hochglanzverchromt	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
K0122.3086X25	silber	hochglanzverchromt	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
K0122.3086X30	silber	hochglanzverchromt	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
K0122.3086X35	silber	hochglanzverchromt	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
K0122.3086X40	silber	hochglanzverchromt	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
K0122.3086X45	silber	hochglanzverchromt	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
K0122.3086X50	silber	hochglanzverchromt	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
K0122.3086X55	silber	hochglanzverchromt	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
K0122.3086X60	silber	hochglanzverchromt	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
K0122.3106X15	silber	hochglanzverchromt	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
K0122.3106X20	silber	hochglanzverchromt	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
K0122.3106X25	silber	hochglanzverchromt	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
K0122.3106X30	silber	hochglanzverchromt	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
K0122.3106X35	silber	hochglanzverchromt	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
K0122.3106X40	silber	hochglanzverchromt	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
K0122.3106X45	silber	hochglanzverchromt	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
K0122.3106X50	silber	hochglanzverchromt	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
K0122.3106X55	silber	hochglanzverchromt	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
K0122.3106X60	silber	hochglanzverchromt	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
K0122.4106X20	silber	hochglanzverchromt	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
K0122.4106X25	silber	hochglanzverchromt	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
K0122.4106X30	silber	hochglanzverchromt	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
K0122.4106X35	silber	hochglanzverchromt	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
K0122.4106X40	silber	hochglanzverchromt	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
K0122.4106X45	silber	hochglanzverchromt	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
K0122.4106X50	silber	hochglanzverchromt	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
K0122.4106X55	silber	hochglanzverchromt	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
K0122.4106X60	silber	hochglanzverchromt	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
K0122.4106X70	silber	hochglanzverchromt	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
K0122.4106X80	silber	hochglanzverchromt	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
K0122.4106X90	silber	hochglanzverchromt	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
K0122.4126X20	silber	hochglanzverchromt	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
K0122.4126X25	silber	hochglanzverchromt	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
K0122.4126X30	silber	hochglanzverchromt	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
K0122.4126X35	silber	hochglanzverchromt	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
K0122.4126X40	silber	hochglanzverchromt	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
K0122.4126X45	silber	hochglanzverchromt	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
K0122.4126X50	silber	hochglanzverchromt	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
K0122.4126X55	silber	hochglanzverchromt	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
K0122.4126X60	silber	hochglanzverchromt	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
K0122.4126X70	silber	hochglanzverchromt	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
K0122.4126X80	silber	hochglanzverchromt	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
K0122.4126X90	silber	hochglanzverchromt	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
K0122.5126X25	silber	hochglanzverchromt	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
K0122.5126X30	silber	hochglanzverchromt	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
K0122.5126X35	silber	hochglanzverchromt	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
K0122.5126X40	silber	hochglanzverchromt	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
K0122.5126X45	silber	hochglanzverchromt	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
K0122.5126X50	silber	hochglanzverchromt	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
K0122.5126X55	silber	hochglanzverchromt	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
K0122.5126X60	silber	hochglanzverchromt	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
K0122.5126X70	silber	hochglanzverchromt	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
K0122.5126X80	silber	hochglanzverchromt	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
K0122.5126X90	silber	hochglanzverchromt	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
K0122.5166X25	silber	hochglanzverchromt	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
K0122.5166X30	silber	hochglanzverchromt	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
K0122.5166X35	silber	hochglanzverchromt	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
K0122.5166X40	silber	hochglanzverchromt	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
K0122.5166X45	silber	hochglanzverchromt	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
K0122.5166X50	silber	hochglanzverchromt	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
K0122.5166X55	silber	hochglanzverchromt	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
K0122.5166X60	silber	hochglanzverchromt	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60

Klemmhebel mit Außengewinde, hochglanzverchromt

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl	L
K0122.5166X70	silber	hochglanzverchromt	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
K0122.5166X80	silber	hochglanzverchromt	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
K0122.5166X90	silber	hochglanzverchromt	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90