

Fallenverschlüsse Form A

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Aluminium Druckguss.
Abdeckkappen Kunststoff.

Ausführung:

schwarz oder aluminiumfarben pulverbeschichtet.
Abdeckkappen schwarz oder aluminiumfarben.

Hinweis:

Zum leichten und sicheren Verschließen von Türen und Klappen. Die Montage erfolgt ohne mechanische Bearbeitung vorderseitig mit Zylinder- oder Linsenkopfschrauben der Größe M6. Im geschlossenen Zustand gegen Demontage gesichert.

Bei Betätigung mit Schlüssel werden jeweils 2 Schlüssel mitgeliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend, d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Euro Schlüssel 5333).

Bei Betätigung Doppelbart wird ein Doppelbartschlüssel mitgeliefert.



Zeichnungshinweis:

Betätigung:

- a) Schlüssel gleichschließend
- b) Vierkant 8 mm
- c) Doppelbart 5 mm

Fallenverschlüsse Form A

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Form	Nutbreite	Betätigung
K1496.100561	schwarz	A	8/10	nicht abschließbar
K1496.170561	schwarz	A	8/10	Schlüssel
K1496.118561	schwarz	A	8/10	Vierkant 8 mm
K1496.145561	schwarz	A	8/10	Doppelbart 5 mm
K1496.100562	aluminiumfarben	A	8/10	nicht abschließbar
K1496.170562	aluminiumfarben	A	8/10	Schlüssel