



100/621

Eingangsdruck: max. 16 bar
 Betriebstemperatur: max. 30 °C
 Porenweite im
 Filterelement: 90 µ

		Filtereinsätze zu Feinfilter Serie „Bavaria“			
Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	L mm	Außen-Ø. mm	Innen-Ø. mm
100/621	101419	Filtereinsatz für 100.62 - 100.64	185,0	55,0	45,0
100/651	101420	Filtereinsatz für 100.65 – 100.66	185,0	63,0	42,0