



- Bearnylon® ist ein wasserabweisendes und sehr strapazierfähiges Material.
- Abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren.
- Taillenregulierung.
- D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten.
- Ärmeltasche mit Reißverschluss.

Technische Informationen

Wasserabweisend. Futter aus Stepp. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Kragen aus Kunstpelz. Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, Wetterschutzleiste und Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen. D-Ring. Harmonikataschen mit Patte und extra Taschen. Innentasche mit Reißverschluss. Taillenregulierung. Ärmeltasche mit Reißverschluss. Stifftaschen. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken.

Träger



00510-620 Parka

Steppfutter - wasserabweisend - Bearnylon®
MASCOT® ORIGINALS

01

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

Hauptmaterial / Obermaterial

52% Baumwolle/48% Nylon
240 g/m²



Twill.

Industriewäsche-Kategorie C2

BEARNYLON®

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100

Logo

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Über der linken Brusttasche. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Brusttasche. Max. 8 x 7 cm/3,1 x 2,7 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Über der rechten Brusttasche. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Brusttasche. Max. 8 x 5 cm/3,1 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max. 28 x 12 cm/11 x 4,7 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.