



- Bearnylon® ist ein wasserabweisendes und sehr strapazierfähiges Material.
- Kunstpelzfutter am Körper und Steppfutter in den Ärmeln.
- D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten.
- Zwei Innentaschen - die eine mit Reißverschluss.
- Rippenbündchen an den Ärmeln und dem Saum.

Technische Informationen


Wasserabweisend. Futter aus Kunstpelz am Körper. Futter aus Stepp in den Ärmeln. Reißverschluss, durchgehend. Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen. Innentaschen - eine mit Reißverschluss sowie eine mit Klettverschluss. Ärmeltasche mit Reißverschluss. Stifftaschen. Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken.

Träger



00516-620 Pilotjacke

Kunstpelzfutter - wasserabweisend - Bearnylon®
MASCOT® ORIGINALS



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					

Hauptmaterial / Obermaterial

52% Baumwolle/48% Nylon
240 g/m²



Twill.

Industriewäsche-Kategorie C2

BEARNYLON®

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100

Logo

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Über der linken Brusttasche. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Brusttasche. Max. 8 x 7 cm/3,1 x 2,7 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Über der rechten Brusttasche. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Brusttasche. Max. 8 x 5 cm/3,1 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max. 28 x 28 cm/11 x 11 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.