



## 00783-260 Polo-Shirt mit Brusttasche

Premium - klassische Passform

MASCOT® CROSSOVER



|     |     |   |   |    |     |     |
|-----|-----|---|---|----|-----|-----|
| XS  | S   | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 4XL | 5XL |   |   |    |     |     |

### Hauptmaterial / Obermaterial

60% Baumwolle/40% Polyester

180 g/m²



Pikee Meterware. Kann max. 5% einlaufen.

### Industriewäsche-Kategorie C2

### Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100



- Kragen mit Rippenbündchen.
- Knopfleiste.
- Rippenbündchen an den Ärmeln.
- Brusttasche.

### Technische Informationen

Premium. Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln. Knopfleiste. Brusttasche. Nackenband.

### Träger



### Logo

#### Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Über der linken Brusttasche. Max. 8 x 3 cm/3,1 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Brusttasche. Max. 7 x 5 cm/2,7 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechts auf der Brust. Max. 12 x 10 cm/4,7 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht auf rechter Brust, von oben nach unten lesbar. Max. 28 x 8/11 x 3,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht auf rechter Brust, von unten nach oben lesbar. Max. 28 x 8/11 x 3,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max. 28 x 28 cm/11 x 11 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Nacken. Max. 12 x 5 cm/4,7 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am rechten Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am linken Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Links am Kragen. Max. 8 x 2 cm/3,1 x 0,7 in

- Logo auf Arbeitskleidung. Rechts am Kragen. Max. 8 x 2 cm/3,1 x 0,7 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.