




00785-280 Polo-Sweatshirt

Premium - klassische Passform

MASCOT® CROSSOVER



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
---	---	---	----	-----	-----	-----

Hauptmaterial / Obermaterial

60% Baumwolle/40% Polyester

310 g/m²



Isoli Meterware. Kann max. 5% einlaufen.

Industriewäsche-Kategorie C2

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100



- Gekämmte Baumwolle absorbiert Feuchtigkeit und bietet hohen Tragekomfort.
- Durch die gebürstete Innenseite warm und weich zu tragen.
- Strickkragen und Knopfleiste.
- Band über der Naht im Nacken, damit die Naht nicht stört.
- Rippenbündchen an den Ärmeln und dem Saum.

Technische Informationen

Premium. Gekämmte Baumwolle. Gebürstete Innenseite. Kragen aus Strick. Knopfleiste. Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken. Nackenband.

Träger



Logo

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Links auf der Brust. Max. 12 x 10 cm/4,7 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechts auf der Brust. Max. 12 x 10 cm/4,7 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max. 28 x 28 cm/11 x 11 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Nacken. Max. 12 x 5 cm/4,7 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am linken Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Links am Kragen. Max. 8 x 2 cm/3,1 x 0,7 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechts am Kragen. Max. 8 x 2 cm/3,1 x 0,7 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Ärmel, von oben nach unten lesbar. Max. 28 x 8/11 x 3,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am linken Ärmel, von unten nach oben lesbar. Max. 28 x 8/11 x 3,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.