



00969-430 Latzhose mit Knietaschen

hohe Strapazierfähigkeit

MASCOT® IMAGE

1101	111	888g
------	-----	------

82C42	82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54
82C56	82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68
82C70	82C72	90C42	90C44	90C46	90C48	90C50
90C52	90C54	90C56	90C58	90C60	90C62	90C64
90C66	90C68	90C70	90C72			



- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen, kräftigen Elastikeinsätzen.
- Individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund.
- Zollstocktasche.
- Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
- Das Produkt ist für Industrielwäsche geeignet.

Technische Informationen

Zweifarbige. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen. Latztasche mit Patte und Stifftaschen. Innentasche mit Klettverschluss. Bund ist regulierbar. Vordertaschen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. Zollstocktasche. Knietaschen, höhenregulierbar.

Träger



Hauptmaterial / Obermaterial

65% Polyester/35% Baumwolle

310 g/m²



Twill. Kann 1-2% einlaufen.

Industrielwäsche-Kategorie A1

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- ProWash® - EN ISO 15797

Logo

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Latztasche. Max. 12 x 8 cm/4,7 x 3,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Gesäßtasche. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Gesäßtasche. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am linken Oberschenkel, von unten nach oben lesbar. Max. 15 x 5/5,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am linken Oberschenkel. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Oberschenkel, von oben nach unten lesbar. Max. 15 x 5/5,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Oberschenkel. Max. 11 x 5 cm/4,3 x 1,9 in

- Logo auf Arbeitskleidung. Über der Latztasche. Max. 12 x 2 cm/4,7 x 0,7 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am linken Bein. Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am rechten Bein. Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am linken Bein, von unten nach oben lesbar. Max. 22 x 10 cm/8,6 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Bein, von oben nach unten lesbar. Max. 22 x 10 cm/8,6 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.