



03079-010 Hose mit Schenkeltaschen

hohe Strapazierfähigkeit

MASCOT® HARDWEAR

09

01

82C42	82C43	82C44	82C45	82C46	82C47	82C48
82C49	82C50	82C51	82C52	82C54	82C56	82C58
82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	82C70	82C72
90C42	90C43	90C44	90C45	90C46	90C47	90C48
90C49	90C50	90C51	90C52	90C54	90C56	90C58
90C60	90C62	90C64	90C66	90C68	90C70	90C72



- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Verstellbare Hammerschlaufe.
- Schenkeltasche mit Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe und Patte mit Klettverschluss.
- Zollstocktasche und Stifttasche aus CORDURA®-Gewebe.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Technische Informationen

Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Münztasche. Gesäßtaschen, verstärkt und mit Patte mit Klettverschluss versehen. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit CORDURA®-Gewebe Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss. Handy-Schenkeltasche mit Patte und verstellbarem Klettverschluss. Stifttasche aus CORDURA®-Gewebe. Zollstocktasche aus CORDURA®-Gewebe. Reflexeffekte.

Träger



Hauptmaterial / Obermaterial

65% Polyester/35% Baumwolle

310 g/m²



Canvasstruktur mit Stretcheffekt.

Industriewäsche-Kategorie B1



Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100

Logo

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Gesäßtasche. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Gesäßtaschenklappe. Max. 9 x 3 cm/3,5 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Gesäßtasche. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht auf linkem Oberschenkel, von unten nach oben lesbar. Max. 25 x 5/9,8 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am linken Oberschenkel. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Oberschenkel, von oben nach unten lesbar. Max.

25 x 5/9,8 x 1,9 in

- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Oberschenkel. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am linken Bein. Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Bein. Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am linken Bein, von unten nach oben lesbar. Max. 28 x 10 cm/11 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Bein, von oben nach unten lesbar. Max. 28 x 10 cm/11 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.