



- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
- Verstärkte Hängetaschen mit extra Taschen und Werkzeugschlaufen.
- Mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Kniestaschen, Eingriff zum Kniestutz von oben und Patte, damit sich kein Schmutz sammelt.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
- Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.

Technische Informationen

Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Werkzeugschlaufen an beiden Seiten des Bundes. Hängetaschen mit Verstärkungen, extra Taschen und Werkzeugschlaufen. Schlitz zum Verstauen der Hängetaschen. Vordertaschen. Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss. Hammerschlaufen, verstellbar. Schenkeltasche mit Handyfach, Patte und Klettverschluss. Zollstocktasche aus CORDURA®-Gewebe. Stifttasche. Knöpfe zum Anbringen von Messern. Kniestaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D), höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Kontrastnähte. Reflexeffekte. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Kniestutz: 00418-100, 00718-100, 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404.

08131-010 Hose mit Hängetaschen

CORDURA® - hohe Strapazierfähigkeit
MASCOT® HARDWEAR



82C42	82C43	82C44	82C45	82C46	82C47	82C48
82C49	82C50	82C51	82C52	82C54	82C56	82C58
82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	90C42	90C43
90C44	90C45	90C46	90C47	90C48	90C49	90C50
90C51	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60	90C62
90C64	90C66	76C46	76C48	76C50	76C52	76C54
76C56						

Hauptmaterial / Obermaterial

65% Polyester/35% Baumwolle
310 g/m²



Canvasstruktur mit Stretcheffekt.

Industriewäsche-Kategorie B2



Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100

Logo

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Gesäßtasche. Max. 10 x 3 cm/3,9 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Gesäßtasche. Max. 10 x 3 cm/3,9 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am linken Oberschenkel, von unten nach oben lesbar. Max. 15 x 5/5,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am linken Oberschenkel. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Oberschenkel, von oben nach unten lesbar. Max. 15 x 5/5,9 x 1,9 in

Träger



- Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am rechten Oberschenkel. Max. 11 x 5 cm/4,3 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Vordertaschenklappe. Max. 8 x 3 cm/3,1 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am linken Bein. Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am rechten Bein. Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am linken Bein, von unten nach oben lesbar. Max. 25 x 10 cm/9,8 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Bein, von oben nach unten lesbar. Max. 25 x 10 cm/9,8 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.